

中国银行企业网银操作流程

如参考该文档仍不能完成支付过程，请拨打中国银行客服热线 95566 咨询或登陆中国银行官网 <http://www.boc.cn/> 查询。

1.1. 支持浏览器

中国银行网上银行服务推荐使用 Windows7/8/10 操作系统下 IE8-11、FIREFOX28-35、CHROME38-42、360、QQ 浏览器，或 MAC 操作系统下 SAFARI 浏览器 11 及以下，推荐分辨率包括 1366*768、1440*900、1920*1080。

1.2. B2B 网银支付开通流程

企业只要满足以下条件，即可使用 B2B 中的网上支付功能。

(一) 企业账户需要开通企业版网银，并开通 B2B 电子商务功能。开通成功后，银行发放两个 Usbkey，分别具有制单、复核权限。

(二) 登录中国银行网站下载并安装 Usbkey 驱动程序和网银管理工具，正确设置网银登录环境。

1.3. B2B 网银支付操作流程

(一) 制单流程

本操作流程由具有制单权限的财务操作员完成，操作流程如下：

1. 插入经办员（制单员）的 Usbkey。
2. 在商户网站选择商品或者服务确认支付进入选择银行界面，选择“中国银行”。
3. 进入中国银行网上银行支付页面，输入对应操作员的用户名、密码、验证码，点击确定核对订单信息，点击“确定 输入 Usbkey 密码，完成订单提交。

我的订单

订单号：	16041832970257260
订单时间：	2016/04/18 13:47:16
商户名称：	联动优势电子商务有限公司
币种：	人民币元
订单金额：	0.01
订单说明：	测试商户订单支付

[登录网上银行](#)

用户名：
 密码：
 验证码： 请按右图输入
确定

*请输入您的网上银行登录用户名，注意区分大小写。
*请输入您的网上银行登录密码，注意区分大小写。
5.4.7.9 [看不清，点击更换验证码](#)

*首次登录时，请下载并安装“网上银行登录安全控件”。
*点击页面左侧的“登录网上银行”按钮，可直接进入中国银行网上银行登录页面。

我的订单

订单号：	16041832970257260
订单时间：	2016/04/18 13:47:16
商户名称：	联动优势电子商务有限公司
币种：	人民币元
订单金额：	0.01
订单说明：	测试商户订单支付

[登录网上银行](#)

尊敬的：_____客户，您的预留信息为：_____

*请核实上述信息和您在我行网上银行中预留的欢迎信息一致，以鉴别假冒网站。

您的订单详细信息如下：

订单号：	16041832970257260
订单时间：	2016/04/18 13:47:16
商户名称：	联动优势电子商务有限公司
币种：	人民币元
订单金额：	0.01
订单说明：	测试商户订单支付

确定

我的订单

订单号：	16041832970257260
订单时间：	2016/04/18 13:47:16
商户名称：	联动优势电子商务有限公司
币种：	人民币元
订单金额：	0.01
订单说明：	测试商户订单支付

[登录网上银行](#)


订单提交成功，您的订单信息如下

您的认证信息如下：

订单号：	16041832970257260
商户名称：	联动优势电子商务有限公司
币种：	人民币元
订单金额：	0.01
订单说明：	测试商户订单支付

返回商城

*请登录网上银行，在“B2B支付服务”中对订单确认支付。

4. 登录中国银行官网，点击企业客户网银登录。



5. 选择“CA 登录输入密码点击登录进入到中国银行网上银行

百年 中行 全球服务
Bank of China
A Century of Global Services

中行网银
给您更多

中文 English

用户登录

欢迎体验 新版企业网银

短信验证登录 CA登录 动态口令登录

用户名:

密码:

登录

- 首次登录时，请下载并安装“网上银行登录安全控件”。
- 请持有中银E盾的客户（使用64位Windows操作系统）下载并安装“USBKey管理工具（64位）”。
- 每次使用网上银行的服务后，请点击页面右上角的“退出”按钮退出。
- 网银用户首次登录时，请使用柜台注册时获取的网银登录用户名登录。首次登录成功后，可以重新设定用户名。

手机直充 优惠

保险超市

服务热线
地址: 中国北京 复兴门内大街1号
中国银行股份有限公司 版权所有
www.boc.cn

- 在网上银行中选择“电子商务-B2B 支付服务-订单复核”，选择需要复核的订单号，点击“复核通过”。



7. 完成该笔订单确认，等待授权人员授权。



(二) 复核流程

本操作流程由具有复核权限的财务操作员完成，操作流程如下：

1. 插入复核员 Usbkey，登录到中国银行官网，进入到中国银行网上银行（前期所有登录操作同制单流程步骤 4、5。点击“电子商务—B2B 支付服务—订单授权订单授权”，点击需要授权的订单号，查看订单的详细信息，点击“授权通过”。

B2B支付服务

订单查询

订单授权

订单授权 [您可以在这里对复核通过的订单进行授权。]

0.00人民币元

付款账号	币种	订单金额	订单时间
4162531067	人民币元	0.01	2016/04/18 13:47:16

电子商务 > B2B支付服务 > 订单授权 [您可以在这里对复核通过的订单进行授权。]

待授权订单

已勾选 总笔数: 1笔 总金额: 0.01人民币元

订单号	付款账号	币种	订单金额	订单时间	商户名称	订单状态
<input checked="" type="checkbox"/> 16041832970257260	344162531067	人民币元	0.01	2016/04/18 13:47:16	联动优势电子商务有限公司	待授权

本页全选 **授权通过** 授权退回 授权拒绝

查询到1条记录

- 1. 订单有效期为15天(自银行接受订单之日起), 过期未授权将自动失效。
- 2. 跨省订单支付交易时间为周一至周五9:00-17:00。

首页

订单查询

订单授权

订单详细信息

订单基本信息

订单号：16041832970257260	订单时间：2016/04/18 13:47:16
商户名称：联动优势电子商务有限公司	币种：人民币元
订单金额：0.01	订单说明：测试商户订单支付
订单状态：待授权	

支付信息

付款人名称：[REDACTED]	付款人账号：344162531067
试算费用：0.00	
经手人： 查看	留言板：

- 1. "授权通过"表示您同意将该笔订单提交银行进行处理。
- 2. "授权退回"表示您认为该笔订单有误，需要退回复核人员修改。
- 3. "授权拒绝"表示您认为该笔订单有误，需要直接取消。

2. 显示授权结果，点击“提交”输入 Usbkey 密码，显示授权成功，完成订单授权。

授权结果 ✕

1笔订单需要您签名确认，总金额：人民币0.01元

订单号	付款账号	币种	订单金额	商户名称	订单时间	交易状态
16041832970257260	344162531067	人民币元	0.01	联动优势电子商务有限公司	2016/04/18 13:47:16	待授权

授权结果

✔ 1笔订单授权签名成功，总金额：人民币0.01元，请等待银行处理。

订单号	付款账号	币种	订单金额	商户名称	订单时间
16041832970257260	344162531067	人民币元	0.01	联动优势电子商务有限公司	2016/04/18 13:47:16

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性 & 可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用 TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品；(2) 设计、验证并测试您的应用；(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更，恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及 TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源，也不提供其它 TI 或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，TI 对此概不负责，并且您须赔偿由此对 TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受 TI 的销售条款 (<http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html>) 以及 [ti.com.cn](http://www.ti.com.cn) 上或随附 TI 产品提供的其他可适用条款的约束。TI 提供所述资源并不扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122
Copyright © 2020 德州仪器半导体技术（上海）有限公司