

工商银行企业网银操作流程

如参考该文档仍不能完成支付过程，请拨打中国工商银行客服热线 95588 咨询或登陆工行官网 <http://www.icbc.com.cn> 查询。

1.1. 支持浏览器

建议使用 IE 浏览器，支持的浏览器如下：IE 浏览器（版本号为 7-11，不含 EDGE）、Safari（版本号为 7-11）、Chrome（版本号为 38-41）、360 安全浏览器（版本号为 7、8）和极速浏览器（版本号为 8）。备注：在 360 浏览器极速模式下，部分功能无法使用，建议切换到兼容模式或使用 IE 浏览器进行操作。

1.2. B2B 网银支付开通流程

企业只要满足以下条件，即可使用 B2B 网上支付功能。

- (一) 企业账户需要开通网上银行功能。开通成功后，银行发放至少两个 Usbkey，分别有制单、复核权限。
- (二) 登录工商银行网站下载并安装 Usbkey 驱动程序和网银管理工具，正确设置网银登录环境。

1.3. B2B 网银支付操作流程

(一) 制单流程

本操作流程由具有制单权限的财务操作员完成，操作流程如下：

1. 插入制单员的 Usbkey。
2. 在商户网站选择商品或者服务，确认支付并选择“中国工商银行”，跳转到中国农业银行网上银行支付界面。
3. 输入 Usbkey 密码进入工行网上支付页面，选择支付单位与账号，确认支付信息，点击“下一步”。

订单信息	付款信息
商城名称: 联动优势电子商务有限公司 订单金额: 0.01元 已含运费金额: 元 订单号: 1604150940547027650298508 订单日期: 2016-04-15 商品名称: B2B订单 商品编码: 订单数量: 1 收款人账号: 0200003229068181413 收款人名称: 商家提示: 测试商户订单支付	1. 请仔细核对左侧订单信息, 再选择您的支付单位和支付账号 单位: <input type="text"/> 账号: <input type="text"/> 付款方式: 加急 备注: <input type="text"/> 请输入备注内容。 贵单位已累计支付额度为100000000.00元, 集团剩余额度为100000000.00元 刷新 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">下一步</div>

1、请您仔细核对商城名称、订单金额等信息是否与所购商品商城名称及金额一致。
 2、请您确认该页面地址以https开头, 并核对浏览器地址栏是否有挂锁安全标识。
 3、支付时请不要开启远程协助功能, 避免他人操作您的计算机。如有疑问, 请咨询96588。

4 再次确认支付信息, 点击“确定”。

订单信息	付款信息
商城名称: 联动优势电子商务有限公司 订单金额: 0.01元 商户编号: 0200EC13622195 收款人账号: 0200003229068181413 收款人名称:	请您再次核对左侧订单信息以及下面支付信息: 单位: <input type="text"/> 账号: <input type="text"/> 汇款用途: B2B在线支付 付款方式: 加急 备注: 测试 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 确认 取消 </div>

1、请您仔细核对商城名称、订单金额等信息是否与所购商品商城名称及金额一致。
 2、请您确认该页面地址以https开头, 并核对浏览器地址栏是否有挂锁安全标识。
 3、支付时请不要开启远程协助功能, 避免他人操作您的计算机。如有疑问, 请咨询96588。

5 输入 Usbkey 密码, 完成制单员操作, 等待复核人员复核订单。



(二) 复核流程

本操作流程由具有复核权限的财务操作员完成，操作流程如下：

1. 插入复核员 Usbkey，登录到工商银行官网，选择“企业网上银行登录”，弹出企业网银登录页面，选择“企业网上银行登录”输入 Usbkey 密码进入企业网银页面。

用户登录

个人网银贵宾登录

注册 | 指南 | 网银助手

个人网上银行登录

注册 | 演示 | 指南 | 网银助手

企业网上银行登录

注册 | 演示 | 指南 | 网银助手

手机银行注册 | 指南 | 工银·支付 NEW

防范钓鱼网站 | 网上支付宝典



重要公告

- 关于销售国家开发银行2014年第...
- 关于暂停受理天津等七家分行小...
- 关于终止两周滚动型和四周滚动...

便捷服务

金融信息

- 网络融资在线申请 | 存折查询
- 单位客户开户 | 业务验证
- 信用卡网上办卡 | 网上申请
- 借记卡网上办卡 | 账户开户网点查询

企业网上银行服务



小e安全检测

企业网上银行登录

动态演示 | 热点解答

企业网上银行普及版登录

自助注册 | 热点解答

企业智慧之选



金融@家!

欢迎使用中国工商银行企业网上银行
如果您已成功注册工行财·通企业网上银行并申领了IC卡或USBKEY客户证书,请点击“企业网上银行登录”。工行财·通企业网上银行提供了包括账户管理、集团理财、贵宾室等多种特色服务,全面满足企业的资金管理需求。

如果您申领了企业普通卡证书并已成功注册网上银行,请点击“企业网上银行普及版登录”。如果您申领了企业普通卡证书但尚未注册企业网上银行普及版,请点击“自助注册”立即注册企业网上银行普及版,亦可到银行网点办理。

相关链接: | 工行论坛 | 安全提示 | 软件下载

请与我们联系webmaster@icbc.com.cn中国工商银行版权所有

- 在“付款业务-电子商务-批准指令”菜单下,输入查询条件,点击“确定”查询需要复核的订单。

付款业务

批准指令

查询条件:

1. 日期: 从 2016 年 4 月 15 日 至 2016 年 4 月 15 日

2. 商城类型: 非金融B2B电商平台

2. 指令类型: 直付交易 信用支付交易 预保留支付交易 票根支付 工银+商采 分行特色

确定 取消

1、请输入起止时间，查询所有待批准的网上购物支付指令。
2、在待审批的网上购物支付指令列表中，点击“交易序号”，对该笔指令进行审核批复。

2016年4月15日 10:17:28 中国工商银行

3. 查看对应需要复核的订单，选择“交易序号”查看订单明细。

批准指令

以下为您提供审批的网上购物支付指令列表，您可点击一个交易序号，对该笔指令进行审核批复。

查询条件:

1. 日期: 从 2016 年 4 月 15 日 至 2016 年 4 月 15 日

2. 商城类型: 非金融B2B电商平台

2. 指令类型: 直付交易 信用支付交易 预保留支付交易 票根支付 工银+商采 分行特色

确定 取消

交易日期	交易序号	商城名称	商品名称	收款人名称	交易金额
2016-04-15	82201604150001	联动优势电子商务有限公司	8220订单		0.01元

2016-04-15 至 2016-04-15 累计交易笔数: 1 累计交易金额: 0.01 元

批准 拒绝 打印

贵单位日累计支付额度为0.00000000.00元, 当前剩余额度为0.00000000.00元

4. 确认订单信息，点击“批准”输入 Usbkey 密码，完成该笔订单复核。

交易序号	HFK310616307
交易时间	2016-04-15
合同号	1604150959250593502631155
交易金额	0.01 元
指令状态	指令超过支付人的限额，正在等待主管会计批复。
银行反馈	
商城名称	联动优势电子商务有限公司
商城账号	0200003229068181413
付款人账号	
支付提交人ID	
第一授权人ID	
一次批复时间	
收款人名称	
收款人账号	
备注	
商品编码	
商品名称	B2B订单
订单数量	1
已含运费金额	

贵单位日累计支付额度为100000000.00元，集团剩余额度为100000000.00元 [刷新](#)



您的批准网上购物指令已成功提交。
请按[返回](#)进行下一次批复，或进行其它操作。

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及其可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品；(2) 设计、验证并测试您的应用；(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更，恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源，也不提供其它TI 或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，TI 对此概不负责，并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (<http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html>) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122

Copyright © 2020 德州仪器半导体技术（上海）有限公司