

# AFE7951 具有 12GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 4T4R 射频采样 AFE

## 1 特性

- [申请完整数据表](#)
- 四通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
- 四通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
- 最大射频信号带宽：400 MHz
- 射频频率范围：600 MHz 至 12 GHz
- 数字步进衰减器 (DSA)：
  - TX：40dB 范围，0.125dB 步进
  - RX：25dB 范围，0.5dB 步进
- 单频带或双频带 DUC 或 DDC
- 每个 TX 或 RX 16 个 NCO
- 可选内部 PLL/VCO，提供 DAC 或 ADC 采样率下的 DAC/ADC 时钟或外部时钟
- 串行器/解串器数据接口：
  - 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
  - 8 个高达 29.5 Gbps 的串行器/解串器收发器
  - 子类 1 多器件同步
- 封装：17mm × 17mm FCBGA，间距 0.8 mm

## 2 应用

- 雷达
- 导引头前端
- 国防无线电
- 战术通信基础设施
- 无线通信测试

## 3 说明

AFE7951 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器，集成了四个射频采样发送器链和四个射频采样接收器链。此器件具有高达 12GHz 的工作频率，支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样，无需额外的频率转换级。密度和灵活性的改进实现了对高通道数、多任务系统的支持。


TX 信号路径支持插值和数字上变频选项，提供每 TX 通道高达 400MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC (数模转换器)，通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可选增益放大器 (TX DSA)。

### 封装信息

器件型号	封装 <sup>(1)</sup>	封装尺寸 <sup>(2)</sup>
AFE7951	FC-BGA	17 mm × 17 mm

(1) 如需了解更多信息，请参阅 [机械、封装和可订购信息](#)。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



功能模块图



## 内容

<b>1 特性</b> .....	<b>1</b>	<b>7.7 PLL/VCO/时钟电气特性</b> .....	<b>24</b>
<b>2 应用</b> .....	<b>1</b>	<b>7.8 数字电气特性</b> .....	<b>26</b>
<b>3 说明</b> .....	<b>1</b>	<b>7.9 电源电气特性</b> .....	<b>28</b>
<b>4 说明 (续)</b> .....	<b>3</b>	<b>7.10 时序要求</b> .....	<b>30</b>
<b>5 修订历史记录</b> .....	<b>3</b>	<b>7.11 开关特性</b> .....	<b>31</b>
<b>6 引脚配置和功能</b> .....	<b>4</b>	<b>7.12 典型特性</b> .....	<b>32</b>
<b>7 规格</b> .....	<b>11</b>	<b>8 器件和文档支持</b> .....	<b>127</b>
7.1 绝对最大额定值.....	11	8.1 接收文档更新通知.....	127
7.2 ESD 等级.....	11	8.2 支持资源.....	127
7.3 建议运行条件.....	12	8.3 商标.....	127
7.4 AFE79xx 热性能信息.....	12	8.4 静电放电警告.....	127
7.5 发送器电气特性.....	13	8.5 术语表.....	127
7.6 射频 ADC 电气特性.....	20	<b>9 机械、封装和可订购信息</b> .....	<b>127</b>

## 4 说明 ( 续 )

每个接收器链均包含一个 25dB 范围的数字步进衰减器 (DSA)，后跟一个 3GSPS 模数转换器 (ADC)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器，可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器，另外还具有一个射频过载检测器，用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可以优化信号带宽，使每个 RX 通道高达 400MHz。

## 5 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	说明
May 2023	*	初始发行版

## 6 引脚配置和功能

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	T	U	V	W	Y	
20	VDD1P2 TXCLK	2TXOUT+	2TXOUT-	VDD1P2 TXCLK	VDD1P8TX	1TXOUT-	1TXOUT+	VDD1P8TX	VSSTX	VDD1P2 PLLCLK REF	VDD1P8 PLLVCO	VSSTX	VDD1P8TX	3TXOUT+	3TXOUT-	VDD1P8TX	VDD1P2 TXCLK	4TXOUT-	4TXOUT+	VDD1P2 TXCLK	
19	VSSTXCLK	VSSTX	VSSTX	VSSTXCLK	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	PLL_LDOUT	SYSREF+	SYSREF-	VSSPLL	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTXCLK	VSSTX	VSSTX	VSSTXCLK
18	VSSFBCLK	VSSFBCLK	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSPLL CLKREF	VDD1P2 PLLCLK REF	VDD1P2 PLLCLK REF	VSSPLL CLKREF	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSFBCLK	VSSFBCLK
17	VDD1P8 FBCLK	VSSFB	VSSTX	VDD1P2 TXENC	VSSTXENC	VSSTX	VDD1P8 TXDAC	VDD1P8 TXDAC	VSS PLLRXCLM	REFCLK+	REFCLK-	VSS PLLRXCLM	VDD1P8 TXDAC	VDD1P8 TXDAC	VSSTX	VSSTXENC	VDD1P2 TXENC	VSSTX	VSSFB	VDD1P8 FBCLK	
16	NC	VSSFB	VDD1P8FB	VDD1P2FB	VSSTXENC	GTR_7_SPIB2SEN	GTR_17_SPIB1CLK	GTR_14_SPIB1SEN	VSSPLL FBGML	VDD1P8PLL	VDD1P8PLL	VSSPLL FBGML	GTL_7_ALARM1	GTL_15_GPIO3	GTL_18_SPIASDO	VSSTXENC	VDD1P2FB	VDD1P8FB	VSSFB	NC	
15	NC	VSSFB	VDD1P8FB	VDD1P2FB	VDD1P2FB	GTR_15_RESE TZ	GTR_13_TRST	GTR_3_SPIB2SDO	GTR_9_SPIB2SDO	VDD1P2 PLLRXCLM	VDD1P2 PLLFBCML	GTL_3_AUX0	GTL_2_ALARM2	GTL_4_SPIACLK	GTL_5_RXTDD2	VDD1P2FB	VDD1P2FB	VDD1P8FB	VSSFB	NC	
14	VDD1P8 FBCLK	VSSFB	VSSFB	VDD1P2FB	VDD1P2RX	GTR_5_TDO	GTR_18_TDI	GTR_4_TCLK	GTR_2_SPIB2CLK	GTR_8_FBTD1	GTL_8_AUX1	GTL_9_AUX2	GTL_17_SPIASDIO	GTL_1_SPIASEN	VDD1P2RX	VDD1P2FB	VSSFB	VSSFB	VDD1P8 FBCLK		
13	VDD1P2RX	VSSRX	VSSRX	VSSRX	VDD1P2RX	VDD1P2RX	GTR_0_RXGSWAP	GTR_6_SPIB2_SDO	GND_ESD	DVDD0P9	DVDD0P9	GND_ESD	GTL_10_GPIO2	GTL_11_AUX3	VDD1P2RX	VDD1P2RX	VSSRX	VSSRX	VSSRX	VDD1P2RX	
12	1RXIN+	VSSRX	VSSRX	VSSRX	VDD1P2RX	VDD1P2RX	GTR_11_SPIB1_SDO	GTR_1_GPIO1	DGND	DVDD0P9	DVDD0P9	DGND	GTL_13_AUX4	GTL_12_BIST1	VDD1P2RX	VDD1P2RX	VSSRX	VSSRX	VSSRX	3RXIN+	
11	1RXIN-	VSSRX	VDD1P8RX	VDD1P8RX	VDD1P2RX	VDD1P2RX	GTR_10_TM5	GTR_12_SPIB1_SDO	DGND	DVDD0P9	DVDD0P9	DGND	GTL_14_AUX5	GTL_10_BIST0	VDD1P2RX	VDD1P2RX	VDD1P8RX	VDD1P8RX	VSSRX	3RXIN-	
10	VDD1P2RX	VSSRX	VDD1P8RX	VDD1P8RX	VDD1P8RX	VDD1P8RX	GBR_6_RXBLNB	GBR_5_FSPIDB	DGND	DVDD0P9	DVDD0P9	DGND	GBL_5_GPIO15	GBL_6_GPIO16	VDD1P8RX	VDD1P8RX	VDD1P8RX	VDD1P8RX	VSSRX	VDD1P2RX	
9	VDD1P8 RXCLK	VSSRXCLK	VDD1P8RX	VDD1P8RX	VDD1P8RX	VDD1P8RX	GBR_9_SYNCB_OUT0-	GBR_7_SYNCB_OUT0+	DGND	DVDD0P9	DVDD0P9	DGND	GBL_7_SYNCB_OUT1+	GBL_9_SYNCB_OUT1-	VDD1P8RX	VDD1P8RX	VDD1P8RX	VDD1P8RX	VSSRXCLK	VDD1P8 RXCLK	
8	2RXIN-	VSSRX	VSSRXCLK	GND_ESD	GBR_10_FSPICLKA	VDD1P8RX	GBR_13_GPIO8	GBR_8_SYNCB_IN0+	DGND	DVDD0P9	DVDD0P9	DGND	GBL_8_SYNCB_IN1+	GBL_13_GPIO19	VDD1P8RX	GBL_10_GPIO17	GND_ESD	VSSRXCLK	VSSRX	4RXIN-	
7	2RXIN+	VSSRX	VSSRXCLK	GND_ESD	GBR_11_RXTDD1	GBR_14_FSPIDA	GBR_12_GPIO7	GBR_17_SYNCB_IN0-	DGND	DVDD0P9	DVDD0P9	DGND	GBL_17_SYNCB_IN1-	GBL_12_FSPICLKD	GBL_14_FSPIDD	GBL_11_GPIO18	GND_ESD	VSSRXCLK	VSSRX	4RXIN+	
6	VDD1P8 RXCLK	VSSRXCLK	GBR_0_GPIO4	GBR_19_GPIO12	GBR_16_GPIO10	GBR_1_GPIO5	GBR_15_GPIO9	VDD1P8 GPIO	DGND	DVDD0P9	DVDD0P9	DGND	VDD1P8 GPIO	GBL_15_FSPIDC	GBL_1_FBTDD2	GBL_16_RXCLNB	GBL_19_GPIO20	GBL_0_GPIO13	VSSRXCLK	VDD1P8 RXCLK	
5	VSSRXCLK	VSSRXCLK	GBR_18_GPIO11	GBR_2_RXALNB	GBR_4_GPIO6	GBR_3_FSPICLKB	IFORCE	VSSGPIO	DGND	DVDD0P9	DVDD0P9	DGND	VSSGPIO	VSENSE	GBL_3_GPIO14	GBL_4_RXDLNB	GBL_2_FSPICLKC	GBL_18_TXTDD2	VSSRXCLK	VSSRXCLK	
4	VSSTX	VSSTX	1STX+	VDDTOP9	2STX+	VDDA1P8	3STX-	VDDA1P8	4STX-	VSSTX	VSSTX	5STX-	VDDA1P8	6STX-	VDDA1P8	7STX+	VDDTOP9	8STX+	VSSTX	VSSTX	
3	1SRX+	VSSTX	1STX-	VDDTOP9	2STX-	VDDA1P8	3STX+	VDDA1P8	4STX+	SERDES_AMUX1	SERDES_AMUX2	5STX+	VDDA1P8	6STX+	VDDA1P8	7STX-	VDDTOP9	8STX-	VSSTX	8SRX+	
2	1SRX-	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	DVDD0P9	DVDD0P9	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	VSSTX	8SRX-	
1	VSSTX	2SRX+	2SRX-	VSSTX	3SRX+	3SRX-	VSSTX	4SRX+	4SRX-	VSSTX	VSSTX	5SRX-	5SRX+	VSSTX	6SRX-	6SRX+	VSSTX	7SRX-	7SRX+	VSSTX	

TX Outputs
RX Inputs
Clock Inputs
Serdes Receivers
Serdes Transmitters
Misc Analog
GPO
0.9V Supplies
1.2V Supplies
1.8V Supplies
GROUND

图 6-1. FCBGA 封装，400 引脚（顶视图）

表 6-1. 引脚功能

焊球名称	焊球编号	类型 <sup>(1)</sup>	说明
<b>射频接口</b>			
RXNC	A15、A16、Y15、Y16	I	请勿连接。
1RXIN-	A11	I	接收器通道 1 射频输入：负极端子。未使用的 RX 输入可保持断开。
1RXIN+	A12	I	接收器通道 1 射频输入：正极端子。未使用的 RX 输入可保持断开。
2RXIN-	A8	I	接收器通道 2 射频输入：负极端子。未使用的 RX 输入可保持断开。

**表 6-1. 引脚功能 (continued)**

焊球名称	焊球编号	类型 <sup>(1)</sup>	说明
2RXIN+	A7	I	接收器通道 2 射频输入：正极端子。未使用的 RX 输入可保持断开。
3RXIN -	Y11	I	接收器通道 3 射频输入：负极端子。
3RXIN+	Y12	I	接收器通道 3 射频输入：正极端子。未使用的 RX 输入可保持断开。
4RXIN -	Y8	I	接收器通道 4 射频输入：负极端子。未使用的 RX 输入可保持断开。
4RXIN+	Y7	I	接收器通道 4 射频输入：正极端子。未使用的 RX 输入可保持断开。
1TXOUT -	F20	O	发送器通道 1 射频输出：负极端子。不使用时连接至 1.8V。
1TXOUT+	G20	O	发送器通道 1 射频输出：正极端子。不使用时连接至 1.8V。
2TXOUT -	C20	O	发送器通道 2 射频输出：负极端子。不使用时连接至 1.8V。
2TXOUT+	B20	O	发送器通道 2 射频输出：正极端子。不使用时连接至 1.8V。
3TXOUT -	R20	O	发送器通道 3 射频输出：负极端子。不使用时连接至 1.8V。
3TXOUT+	P20	O	发送器通道 3 射频输出：正极端子。不使用时连接至 1.8V。
4TXOUT -	V20	O	发送器通道 4 射频输出：负极端子。不使用时连接至 1.8V。
4TXOUT+	W20	O	发送器通道 4 射频输出：正极端子。不使用时连接至 1.8V。
<b>差分时钟输入</b>			
REFCLK -	L17	I	基准时钟输入：负极端子
REFCLK+	K17	I	基准时钟输入：正极端子
SYSREF -	L19	I	SYSREEF 输入：负极端子
SYSREF+	K19	I	SYSREEF 输入：正极端子
<b>串行器/解串器 CML 接口</b>			
1SRX -	A2	I	CML 串行器/解串器接口通道 1 输入：负极端子。未使用的串行器/解串器输入可保持断开。
1SRX+	A3	I	CML 串行器/解串器接口通道 1 输入：正极端子。未使用的串行器/解串器输入可保持断开。
2SRX -	C1	I	CML 串行器/解串器接口通道 2 输入：负极端子。未使用的串行器/解串器输入可保持断开。
2SRX+	B1	I	CML 串行器/解串器接口通道 2 输入：正极端子。未使用的串行器/解串器输入可保持断开。
3SRX -	F1	I	CML 串行器/解串器接口通道 3 输入：负极端子
3SRX+	E1	I	CML 串行器/解串器接口通道 3 输入：正极端子。未使用的串行器/解串器输入可保持断开。
4SRX -	J1	I	CML 串行器/解串器接口通道 4 输入：负极端子
4SRX+	H1	I	CML 串行器/解串器接口通道 4 输入：正极端子
5SRX -	M1	I	CML 串行器/解串器接口通道 5 输入：负极端子。未使用的串行器/解串器输入可保持断开。
5SRX+	N1	I	CML 串行器/解串器接口通道 5 输入：正极端子
6SRX -	R1	I	CML 串行器/解串器接口通道 6 输入：负极端子
6SRX+	T1	I	CML 串行器/解串器接口通道 6 输入：正极端子。未使用的串行器/解串器输入可保持断开。
7SRX -	V1	I	CML 串行器/解串器接口通道 7 输入：负极端子
7SRX+	W1	I	CML 串行器/解串器接口通道 7 输入：正极端子。未使用的串行器/解串器输入可保持断开。

表 6-1. 引脚功能 (continued)

焊球名称	焊球编号	类型 <sup>(1)</sup>	说明
8SRX -	Y2	I	CML 串行器/解串器接口通道 8 输入：负极端子
8SRX+	Y3	I	CML 串行器/解串器接口通道 8 输入：正极端子。 未使用的串行器/解串器输入可保持断开。
1STX -	C3	O	CML 串行器/解串器接口通道 1 输出：负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
1STX+	C4	O	CML 串行器/解串器接口通道 1 输出：正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
2STX -	E3	O	CML 串行器/解串器接口通道 2 输出：负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
2STX+	E4	O	CML 串行器/解串器接口通道 2 输出：正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
3STX -	G4	O	CML 串行器/解串器接口通道 3 输出：负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
3STX+	G3	O	CML 串行器/解串器接口通道 3 输出：正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
4STX -	J4	O	CML 串行器/解串器接口通道 4 输出：负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
4STX+	J3	O	CML 串行器/解串器接口通道 4 输出：正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
5STX -	M4	O	CML 串行器/解串器接口通道 5 输出：负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
5STX+	M3	O	CML 串行器/解串器接口通道 5 输出：正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
6STX -	P4	O	CML 串行器/解串器接口通道 6 输出：负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
6STX+	P3	O	CML 串行器/解串器接口通道 6 输出：正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
7STX -	T3	O	CML 串行器/解串器接口通道 7 输出：负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
7STX+	T4	O	CML 串行器/解串器接口通道 7 输出：正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
8STX -	V3	O	CML 串行器/解串器接口通道 8 输出：负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
8STX+	V4	O	CML 串行器/解串器接口通道 8 输出：正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。
<b>GPIO 功能</b>			
GBL_0_GPIO13	V6	I/O	GPIO。
GBL_1_FBTD2	R6	I/O	FB TDD2 输入信号的默认位置。
GBL_2_FSPICLK	U5	I/O	FSPIC 时钟的默认和建议位置 ( FSPIC 仅限工厂使用, 作为通用 GPIO 提供 ) 。
GBL_3_GPIO14	R5	I/O	GPIO。
GBL_4_RXDLNB	T5	I/O	RX 通道 D AGC LNA 旁路输出信号的默认位置。
GBL_5_GPIO15	N10	I/O	GPIO。
GBL_6_GPIO16	P10	I/O	GPIO。
GBL_7_SYNCB_OUT1+	N9	I/O	JESD Sync\ 1 输出差分正极端子的默认位置。

**表 6-1. 引脚功能 (continued)**

焊球名称	焊球编号	类型 <sup>(1)</sup>	说明
GBL_8_SYNCB_IN1+	N8	I/O	JESD Sync\ 1 输入差分正极端子的默认位置。
GBL_9_SYNCB_OUT1 -	P9	I/O	JESD Sync\ 1 输出差分负极端子的默认位置。
GBL_10_GPIO17	T8	I/O	GPIO。
GBL_11_GPIO18	T7	I/O	GPIO。
GBL_12_FSPICLKD	P7	I/O	FSPI D 时钟的默认和建议位置 ( FSPI 仅限工厂使用, 作为通用 GPIO 提供 )。
GBL_13_GPIO19	P8	I/O	GPIO。
GBL_14_FSPIDD	R7	I/O	FSPI D 数据的默认和建议位置 ( FSPI 仅限工厂使用, 作为通用 GPIO 提供 )。
GBL_15_FSPIDC	P6	I/O	FSPI C 时钟的默认和建议位置 ( FSPI 仅限工厂使用, 作为通用 GPIO 提供 )。
GBL_16_RXCLNB	T6	I/O	RX 通道 C AGC LNA 旁路输出信号的默认位置。
GBL_17_SYNCB_IN1 -	N7	I/O	JESD Sync\ 1 输入差分负极端子的默认位置。
GBL_18_TXTDD2	V5	I/O	TX TDD2 输入信号的默认位置。
GBL_19_GPIO20	U6	I/O	GPIO。
GBR_0_GPIO4	C6	I/O	GPIO。
GBR_1_GPIO5	F6	I/O	GPIO。
GBR_2_RXALNB	D5	I/O	RX 通道 A AGC LNA 旁路输出信号的默认位置。
GBR_3_FSPICLKB	F5	I/O	FSPI B 时钟的默认和建议位置 ( FSPI 仅限工厂使用, 作为通用 GPIO 提供 )。
GBR_4_GPIO6	E5	I/O	GPIO。
GBR_5_FSPIDB	H10	I/O	FSPI B 数据的默认和建议位置 ( FSPI 仅限工厂使用, 作为通用 GPIO 提供 )。
GBR_6_RXBLNB	G10	I/O	RX 通道 B AGC LNA 旁路输出信号的默认位置。
GBR_7_SYNCB_OUT0+	H9	I/O	JESD Sync\ 0 输出差分正极端子的默认位置。
GBR_8_SYNCB_IN0+	H8	I/O	JESD Sync\ 0 输入差分正极端子的默认位置。
GBR_9_SYNCB_OUT0 -	G9	I/O	JESD Sync\ 0 输出差分负极端子的默认位置。
GBR_10_FSPICLKA	E8	I/O	FSPI A 时钟的默认位置 ( FSPI 仅限工厂使用, 作为通用 GPIO 提供 )。
GBR_11_RXTDD1	E7	I/O	RX TDD1 输入信号的默认位置。
GBR_12_GPIO7	G7	I/O	GPIO。
GBR_13_GPIO8	G8	I/O	GPIO。
GBR_14_FSPIDA	F7	I/O	FSPI A 时钟的默认和建议位置 ( FSPI 仅限工厂使用, 作为通用 GPIO 提供 )。
GBR_15_GPIO9	G6	I/O	GPIO。
GBR_16_GPIO10	E6	I/O	GPIO。
GBR_17_SYNCB_IN0 -	H7	I/O	JESD Sync\ 0 输入差分负极端子的默认位置。
GBR_18_GPIO11	C5	I/O	GPIO。
GBR_19_GPIO12	D6	I/O	GPIO。
GTL_0_GPIO2	N13	I/O	GPIO。
GTL_1_SLEEP	P14	I/O	睡眠输入信号的默认位置。
GTL_2_ALARM2	N15	I/O	警报 2 输出信号的默认位置。
GTL_3_AUX0	M15	I/O	GPIO 或辅助低速 ADC 输入 0
GTL_4_SPIACLK	P15	I/O	SPI A 时钟的固定位置。

表 6-1. 引脚功能 (continued)

焊球名称	焊球编号	类型 <sup>(1)</sup>	说明
GTL_5_SPIASEN	R14	I/O	SPI A 发送使能的固定位置。
GTL_6_RXTDD2	R15	I/O	RX TDD2 输入信号的默认位置。
GTL_7_ALARM1	N16	I/O	警报 1 输出信号的默认位置。
GTL_8_AUX1	L14	I/O	GPIO 或辅助低速 ADC 输入 1。
GTL_9_AUX2	M14	I/O	GPIO 或辅助低速 ADC 输入 2。
GTL_10_BIST0	P11	I/O	BIST0 功能的固定位置。使用 JTAG 时设置为低电平, 正常运行时设置为高电平。
GTL_11_AUX3	P13	I/O	GPIO 或辅助低速 ADC 输入 3。
GTL_12_BIST1	P12	I/O	BIST1 功能的固定位置。使用 JTAG 时设置为高电平, 正常运行时设置为低电平。
GTL_13_AUX4	N12	I/O	GPIO 或辅助低速 ADC 输入 4。
GTL_14_AUX5	N11	I/O	GPIO 或辅助低速 ADC 输入 5。
GTL_15_GPIO3	P16	I/O	GPIO。
GTL_17_SPIASDIO	N14	I/O	SPI A 串行数据输入 (3 线和 4 线模式) 或输出 (仅 3 线模式) 的固定位置。
GTL_18_SPIASDO	R16	I/O	4 线模式下 SPI A 串行数据输出的固定位置。
GTR_0_RXGSWAP	G13	I/O	RX 增益交换输入的默认位置。
GTR_1_GPIO1	H12	I/O	GPIO。
GTR_2_SPIB2CLK	J14	I/O	SPI B2 时钟的默认和建议位置。
GTR_3_TXTDD1	H15	I/O	TX TDD1 输入信号的默认位置。
GTR_4_TCLK	H14	I/O	JTAG 测试时钟的固定位置。
GTR_5_TDO	F14	I/O	JTAG 测试数据输出的固定位置。
GTR_6_SPIB2_SDIO	H13	I/O	SPI B2 串行数据输入/输出的默认和建议位置。
GTR_7_SPIB2SEN	F16	I/O	SPI B2 使能输入的默认和建议位置。
GTR_8_FBTDD1	K14	I/O	FB TDD1 输入信号的默认位置。
GTR_9_SPIB2SDO	J15	I/O	SPI B2 串行数据输出的默认和建议位置 (4 线模式)
GTR_10_TMS	G11	I/O	JTAG 测试模式选择的固定位置。
GTR_11_SPIB1_SDO	G12	I/O	SPI B1 串行数据输出的默认和建议位置 (4 线模式)。
GTR_12_SPIB_SDIO	H11	I/O	SPI B1 串行数据输入/输出的默认和建议位置。
GTR_13_TRST	G15	I/O	JTAG 测试复位的固定位置。在不使用 JTAG 端口时必须拉至低电平。
GTR_14_SPIB1SEN	H16	I/O	SPI B1 使能输入的默认和建议位置。
GTR_15_RESETZ	F15	I/O	复位功能的固定位置。芯片复位为默认寄存器设置。
GTR_17_SPIB1CLK	G16	I/O	SPI B1 时钟的默认和建议位置。
GTR_18_TDI	G14	I/O	JTAG 测试数据输入的固定位置。
<b>电源</b>			
DVDD	K2、K5、K6、K7、K8、K9、K10、K11、K12、K13、L2、L5、L6、L7、L8、L9、L10、L11、L12、L13	—	0.9V 数字电源
VDD1P2FB	D14、D15、D16、E15、U14、U15、U16、T15	—	FB ADC 链的 1.2V 电源。
VDD1P8FB	C15、C16、V15、V16	—	FB ADC 的 1.8V 电源。
VDD1P8FBCLK	A14、A17、Y17、Y14	—	FB ADC 时钟的 1.8V 电源。
VDD1P2PLLCLKREF	K20、K18、L18	—	PLL 的 1.2V 电源。



**表 6-1. 引脚功能 (continued)**

焊球名称	焊球编号	类型 <sup>(1)</sup>	说明
VDDPLL1P2FBCML	L15	—	将 PLL 时钟分配至 FB ADC 所需使用的 1.2V 电源。
VDDPLL1P2RXCML	K15	—	将时钟分配至 RX ADC 所需使用的 1.2V 电源。
VDD1P8PLL	K16、L16	—	PLL 的 1.8V 电源。
VDD1P8PLLVCO	L20	—	PLL/VCO 使用的 1.8V 电源。这是敏感网，在布局时需要格外小心。
VDD1P2RX	A10、A13、E11、E12、 E13、E14、F11、F12、 F13、R11、R12、R13、 T11、T12、T13、T14、 Y10、Y13	—	RX ADC 的 1.2V 电源。
VDD1P8RX	C9、C10、C11、D9、D10、 D11、E9、E10、F8、F9、 F10、R8、R9、R10、T9、 T10、U9、U10、U11、V9、 V10、V11	—	RX ADC 的 1.8V 电源。
VDD1P8RXCLK	A6、A9、Y6、Y9	—	RX ADC 时钟的 1.8V 电源。
VDD1P2TXENC	D17、U17	—	DAC 编码器的 1.2V 电源。
VDD1P2TXCLK	A20、D20、U20、Y20	—	DAC 时钟的 1.2V 电源。
VDD1P8TX	E20、H20、N20、T20	—	DAC 的 1.8V 电源。
VDD1P8TXDAC	G17、H17、N17、P17	—	DAC 的 1.8V 电源。
VDD1P8GPIO	H6、N6	—	GPIO 的 1.8V 电源。
VDDA1P8	F3、F4、H3、H4、R3、 R4、N3、N4	—	串行器/解串器模拟 1.8V 电源。
VDDT0P9	D3、D4、U3、U4	—	串行器/解串器数字 0.9V 电源。
<b>接地 (GROUNDS)</b>			
数字接地 (DGND)	J5、J6、J7、J8、J9、J10、 J11、J12、M5、M6、M7、 M8、M9、M10、M11、M12	—	数字内核接地
VSSGPIO	H5、N5	—	GPIO 接地。
VSSFB	B14、B15、B16、B17、 C14、V14、W14、W15、 W16、W17	—	FB ADC 电源的接地端。
VSSFBCLK	A18、B18、W18、Y18	—	FB ADC 1.8V 时钟电源的接地端。
GND_ESD	D7、D8、J13、M13、U7、 U8	—	ESD 保护电路的接地端。
VSSRX	B7、B8、B10、B11、B12、 C12、D12、B13、C13、 D13、W7、W8、W10、 W11、W13、U12、V12、 W12、U13、V13	—	RX ADC 的接地端。
VSSRXCLK	A5、B5、B6、B9、C7、 C8、W5、W6、W9、Y5、 V7、V8	—	RX ADC 时钟的接地端。
VSSTX	B19、C17、C18、C19、 D18、E18、E19、F17、 F18、F19、G18、G19、 H18、H19、J20、M20、 N18、N19、P18、P19、 R17、R18、R19、T18、 T19、U18、V17、V18、 V19、W19	—	TX DAC 的接地端。

表 6-1. 引脚功能 (continued)

焊球名称	焊球编号	类型 <sup>(1)</sup>	说明
VSSTXENC	E16、E17、T16、T17	—	TX DAC 编码器的接地端。
VSSTXCLK	A19、D19、U19、Y19	—	TX DAC 时钟的接地端。
VSSPLL	M19	—	PLL 的接地端。
VSSPLLFBCML	J16、M16	—	FB ADC 时钟的接地端。
VSSPLLCLKREF	J18、M18	—	CLKREF PLL 的接地端。
VSSPLLRXCML	J17、M17	—	RX ADC 时钟的接地端。
VSST	A1、A4、B2、B3、B4、 C2、D1、D2、E2、F2、 G1、G2、H2、J2、K1、 K4、L1、L4、M2、N2、 P1、P2、R2、T2、U1、 U2、V2、W2、W3、W4、 Y1、Y4	—	串行器/解串器接地。
<b>其他</b>			
IFORCE	G5	—	仅保留供 TI 使用。请勿连接。
PLL_LDOUT	J19	—	用于 PLL LDO 的外部去耦焊球。将一个 100nF 电容器连接到 GND。
SerDes_AMUX1	K3	—	串行器/解串器通道 1-4 的模拟测试引脚可保持悬空
SerDes_AMUX2	L3	—	串行器/解串器通道 5-8 的模拟测试引脚可保持悬空
VSENSE	P5	—	工艺测试：检测电压（仅供 TI 使用）。请勿连接。

(1) 信号类型：I = 输入，O = 输出，I/O = 输入或输出。

## 7 规格

### 7.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) <sup>(1)</sup>

		最小值	最大值	单位
电源电压范围	DVDD0P9、VDDT0P9	- 0.3	1.2	V
	VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2PLL、VDD1P2PLLCLKREF、VDD1P2FB、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML	- 0.3	1.4	V
	VDD1P8RX、VDD1P8RXCLK、VDD1P8TX、VDD1P8TXDAC、VDD1P8TXENC、VDD1P8PLL、VDD1P8PLLVC0、VDD1P8FB、VDD1P8FBCLK、VDD1P8GPIO、VDDA1P8	- 0.5	2.1	V
引脚电压范围	{1/2/3/4}RXIN+/-	- 0.5	VDDR1P8+0.3	V
	{1/2/3/4}TXOUT+/-	- 0.5	VDDTX1P8+0.3	V
	REFCLK+/-、SYSREF+/-	- 0.3	1.4	V
	{1:8}SRX+/-	- 0.3	1.4	V
	{1:8}STX+/-	- 0.3	1.4	V
	GPIO{B/C/D/E}x、SPICLK、SPISDIO、SPISDO、SPISEN、RESET、BISTB0、BISTB1	- 0.5	VDD1P8GPIO + 0.3	V
	IFORCE、VSENSE	- 0.3	VDDCLK1P8 + 0.3	V
SRDAMUX1、SRDAMUX2	- 0.3	VDDA1P8+0.3	V	
峰值输入电流	任意输入		20	mA
T <sub>J</sub>	结温		150	°C
T <sub>stg</sub>	贮存温度	- 65	150	°C

(1) 超出绝对最大额定值下列出的压力可能会对器件造成损坏。这些仅是压力额定值，并不意味着器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

### 7.2 ESD 等级

			值	单位
V <sub>(ESD)</sub>	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准, 所有引脚 <sup>(1)</sup>	1000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准, 所有引脚	150	

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

### 7.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

		最小值	标称值	最大值	单位
DVDD0P9、VDDT0P9	电源电压 0.9V	0.9	0.925	0.95	V
VDD1P2{RX/TXCLK/TXENC/FB/PLL/ PLLCLKREF/FBCML/RXCML}	电源电压 1.2V	1.15	1.2	1.25	V
VDD1P8{RX/RXCLK/TX/TXDAC/ TXENC/PLL/PLLVCO/FB/FBCLK/ GPIO}、VDDA1P8	电源电压 1.8V	1.75	1.8	1.85	V
T <sub>A</sub>	环境温度	- 40		85	°C
T <sub>J</sub>	工作结温			110 <sup>(1)</sup>	°C
	最高工作结温	125			°C

(1) 长时间等于或高于此结温使用可能会增加器件的时基故障 (FIT) 率。有关更多详细信息，请参阅 [SBAA403 应用手册](#)

### 7.4 AFE79xx 热性能信息

热指标 <sup>(1)</sup>		17mmx17mm FC-BGA	单位
		400 引脚	
R <sub>θJA</sub>	结至环境热阻	16.2	°C/W
R <sub>θJC(top)</sub>	结至外壳（顶部）热阻	0.42	°C/W
R <sub>θJB</sub>	结至电路板热阻	4.85	°C/W
Ψ <sub>JT</sub>	结至顶部特征参数	0.12	°C/W
Ψ <sub>JB</sub>	结至电路板特征参数	4.6	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标应用报告](#)。

## 7.5 发送器电气特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$ ；低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS，高于 6GHz 时为 500MSPS， $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$ ；低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式，高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式；第一奈奎斯特区域为交错模式，第二奈奎斯特区域为非交错混合模式，标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串器速率 = 16.22Gbps；TX 时钟抖动启用，除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
DAC <sub>RES</sub>	DAC 分辨率		14			位
f <sub>RFout</sub>	RF 输出频率范围	f <sub>DAC</sub> = 12GSPS, 第一奈奎斯特区域	600		6000	MHz
		f <sub>DAC</sub> = 12GSPS, 第二奈奎斯特区域	6000		12000	
		f <sub>DAC</sub> = 9GSPS, 第一奈奎斯特区域	600		4500	
		f <sub>DAC</sub> = 9GSPS, 第二奈奎斯特区域	4500		9000	
		f <sub>DAC</sub> = 6GSPS, 第一奈奎斯特区域	600		3000	
		f <sub>DAC</sub> = 6GSPS, 第二奈奎斯特区域	3000		6000	
P <sub>max_FS</sub>	器件引脚上的最大满量程输出功率，单音最大增益	f <sub>out</sub> = 850MHz, f <sub>DAC</sub> = 5898.24MSPS, -0.5dBFS		4.2		dBm
		f <sub>out</sub> = 1800MHz, f <sub>DAC</sub> = 5898.24MSPS, -0.5dBFS		4.6		dBm
		f <sub>out</sub> = 2600MHz, f <sub>DAC</sub> = 8847.36MSPS, -0.5dBFS		4.0		dBm
		f <sub>out</sub> = 3500MHz, -0.5dBFS		3.9		dBm
		f <sub>out</sub> = 4900MHz, -0.5dBFS		3.1		dBm
		f <sub>out</sub> = 3500MHz, f <sub>DAC</sub> = 5898.24MSPS, -0.5dBFS, 直接模式		1.0		dBm
		f <sub>out</sub> = 4900MHz, f <sub>DAC</sub> = 5898.24MSPS, -0.5dBFS, 直接模式		0.1		dBm
		f <sub>out</sub> = 4900MHz, f <sub>DAC</sub> = 8847.36MSPS, -0.5dBFS, 直接模式		-0.7		dBm
		f <sub>out</sub> = 8100MHz, -0.1dBFS, 混合模式		-2.8		dBm
f <sub>out</sub> = 9600MHz, -0.1dBFS, 混合模式		-4.3		dBm		
R <sub>TERM</sub>	输出端接电阻器	默认设置		50		Ω
ATT <sub>range</sub>	DSA 衰减范围			40		dB
ATT <sub>step</sub>	DSA 模拟衰减步长			1.0		dB
	DSA 衰减步长精度 (DNL)	校准前 0 < Atten < 40dB		±0.2		dB
	DSA 衰减步长精度 (DNL)	校准后 0 < Atten < 40dB		±0.1		dB
ATT <sub>phase-err</sub>	DSA 增益步长相位精度，任何 8dB 范围	f <sub>out</sub> = 850MHz <sup>(2)</sup>		±1		度
		f <sub>out</sub> = 1800MHz <sup>(2)</sup>		±1		度
		f <sub>out</sub> = 2600MHz <sup>(2)</sup>		±1		度
		f <sub>out</sub> = 3500MHz <sup>(2)</sup>		±1		度
		f <sub>out</sub> = 4900MHz <sup>(2)</sup>		±1		度
		f <sub>out</sub> = 8100MHz <sup>(2)</sup>		±2		度
G <sub>flat</sub>	增益平坦度	任何 20MHz		0.1		dB
		600MHz 带宽, F <sub>out</sub> < 4.9G		1.2		

## 7.5 发送器电气特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$ ；低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS，高于 6GHz 时为 500MSPS， $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$ ；低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式，高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式；第一奈奎斯特区域为交错模式，第二奈奎斯特区域为非交错混合模式，标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串器速率 = 16.22Gbps；TX 时钟抖动启用，除非另有说明。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IMD3	三阶双音互调失真, $f_{IF} \pm 10\text{MHz}$	$f_{out} = 850\text{MHz}$ , 单音幅度为 -7dBFS	-66		dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$ , 单音幅度为 -7dBFS	-63		dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$ , 单音幅度为 -7dBFS	-62		dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$ , 单音幅度为 -7dBFS	-61		dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$ , 单音幅度为 -7dBFS	-57		dBc
		$f_{out} = 8100\text{MHz}$ , 单音幅度为 -7dBFS	-55		dBc
		$f_{out} = 9600\text{MHz}$ , 单音幅度为 -7dBFS	-52		dBc
		$f_{out} = 850\text{MHz}$ , 单音幅度为 -13dBFS	-74.4		dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$ , 单音幅度为 -13dBFS	-71.1		dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$ , 单音幅度为 -13dBFS	-73		dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$ , 单音幅度为 -13dBFS	-72		dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$ , 单音幅度为 -13dBFS	-67.8		dBc
		$f_{out} = 8100\text{MHz}$ , 单音幅度为 -13dBFS	-64		dBc
		$f_{out} = 9600\text{MHz}$ , 单音幅度为 -13dBFS	-68		dBc
SFDR	无杂散动态范围 (在奈奎斯特区域内)	$f_{out} = 850\text{MHz}$	50.8		dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$	51.9		dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$	42		dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$	44		dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$	46.1		dBc
$f_s/2 - f_{OUT}$	交错图像	$f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式	-51.9		dBc
		$f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , 交错模式	-46.0		dBc
		$f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式	-41		dBc
HD2	二次谐波失真 (在奈奎斯特区域内)	$f_{out} = 850\text{MHz}$	-49		dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$	-53		dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$	-50		dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$	-48		dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$	-47		dBc
		$f_{out} = 8100\text{MHz}$	-50		dBc
		$f_{out} = 9600\text{MHz}$	-53		dBc
		$f_{out} = 850\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$	-60		dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$	-64		dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$	-45		dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$	-57		dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$	-58		dBc
		$f_{out} = 8100\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$	-60		dBc
$f_{out} = 9600\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$	-62		dBc		

## 7.5 发送器电气特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$ ；低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS，高于 6GHz 时为 500MSPS， $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$ ；低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式，高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式；第一奈奎斯特区域为交错模式，第二奈奎斯特区域为非交错混合模式，标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串器速率 = 16.22Gbps；TX 时钟抖动启用，除非另有说明。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
HD3	三次谐波失真 (在奈奎斯特区域内)	$f_{out} = 850\text{MHz}$		-62	dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$		-55	dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$		-57	dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$		-60	dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$		-54	dBc
		$f_{out} = 8100\text{MHz}$		-54	dBc
		$f_{out} = 9600\text{MHz}$		-56	dBc
		$f_{out} = 850\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-80	dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-79	dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-77	dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-77	dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-78	dBc
		$f_{out} = 8100\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-82	dBc
		$f_{out} = 9600\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-80	dBc
HDn, n >= 4	谐波失真 n >= 4 (在奈奎斯特区域内)	$f_{out} = 850\text{MHz}$		-81	dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$		-88	dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$		-86	dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$		-79	dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$		-86	dBc
		$f_{out} = 8100\text{MHz}$		-87	dBc
		$f_{out} = 9600\text{MHz}$		-85	dBc
		$f_{out} = 850\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-93	dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-98	dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-84	dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-87	dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-87	dBc
		$f_{out} = 8100\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-87	dBc
		$f_{out} = 9600\text{MHz}$ , $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-87	dBc
SFDR +/- 250MHz	+/- 250MHz 范围内的无杂散动态范围	$f_{out} = 850\text{MHz}$		68.5	dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$		79.4	dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$		77	dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$		75	dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$		76	dBc
		$f_{out} = 8100\text{MHz}$		61	dBc
		$f_{out} = 9600\text{MHz}$		64	dBc
$f_s/4$	固定杂散	$f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$		-64	dBFS
		$f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$		-75	dBFS
		$f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$		-67	dBFS
$f_s/2$	固定杂散	$f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$		-49	dBFS
		$f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$		-48	dBFS
		$f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$		-48	dBFS

## 7.5 发送器电气特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$ ；低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS，高于 6GHz 时为 500MSPS， $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$ ；低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式，高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式；第一奈奎斯特区域为交错模式，第二奈奎斯特区域为非交错混合模式，标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串器速率 = 16.22Gbps；TX 时钟抖动启用，除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$3*f_s/4$	固定杂散	第二奈奎斯特, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$		-76		dBFS
		第二奈奎斯特, $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$		-89		dBFS
		第二奈奎斯特, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$		-63		dBFS
ACPR <sub>1xcarr</sub>	ACPR (单载波), LTE 20MHz E-TM1.1 载波 $f_{out} = 0.85\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout=-13dBFS		-68.5		dBc
		Atten=20dB, Pout=-13dBFS		-67.2		dBc
		Atten=28dB, Pout=-13dBFS		-64.5		dBc
		Atten=39dB, Pout=-13dBFS		-53.9		dBc
ACPR <sub>1xcarr</sub>	ACPR (单载波), LTE 20MHz E-TM1.1 载波 $f_{out} = 1.8425\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout=-13dBFS		-70.7		dBc
		Atten=20dB, Pout=-13dBFS		-68.3		dBc
		Atten=28dB, Pout=-13dBFS		-62.9		dBc
		Atten=39dB, Pout=-13dBFS		-52.0		dBc
ACPR <sub>1xcarr</sub>	ACPR (单载波), LTE 20MHz E-TM1.1 载波 $f_{out} = 2.6\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout=-13dBFS		-71		dBc
		Atten=20dB, Pout=-13dBFS		-68		dBc
		Atten=28dB, Pout=-13dBFS		-62		dBc
		Atten=39dB, Pout=-13dBFS		-51.3		dBc
ACPR <sub>1xcarr</sub>	ACPR (单载波), LTE 20MHz E-TM1.1 载波 $f_{out} = 3.5\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout=-13dBFS		-70		dBc
		Atten=20dB, Pout=-13dBFS		-67		dBc
		Atten=28dB, Pout=-13dBFS		-60		dBc
		Atten=39dB, Pout=-13dBFS		-49.8		dBc
ACPR <sub>1xcarr</sub>	ACPR (单载波), LTE 20MHz E-TM1.1 载波 $f_{out} = 4.9\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout=-13dBFS		-68.8		dBc
		Atten=20dB, Pout=-13dBFS		-65.9		dBc
		Atten=28dB, Pout=-13dBFS		-60.6		dBc
		Atten=39dB, Pout=-13dBFS		-49.5		dBc
ACPR <sub>1xcarr</sub>	ACPR (单载波), NR 100MHz E-TM1.1 载波 $f_{out} = 2.6\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout=-13dBFS		-65		dBc
		Atten=20dB, Pout=-13dBFS		-62		dBc
		Atten=20dB, Pout=-13dBFS		-55		dBc
		Atten=39dB, Pout=-13dBFS		-44.3		dBc
ACPR <sub>1xcarr</sub>	ACPR (单载波), NR 100MHz E-TM1.1 载波 $f_{out} = 3.5\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout=-13dBFS		-64		dBc
		Atten=20dB, Pout=-13dBFS		-59		dBc
		Atten=28dB, Pout=-13dBFS		-52		dBc
		Atten=39dB, Pout=-13dBFS		-41.1		dBc
ACPR <sub>1xcarr</sub>	ACPR (单载波), NR 100MHz E-TM1.1 载波 $f_{out} = 4.9\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout=-13dBFS		-64.1		dBc
		Atten=20dB, Pout=-13dBFS		-60.4		dBc
		Atten=28dB, Pout=-13dBFS		-53.5		dBc
		Atten=39dB, Pout=-13dBFS		-42.5		dBc
ACPR <sub>1xcarr</sub>	ACPR (单载波), NR 100MHz E-TM1.1 载波 $f_{out} = 8.1\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout=-13dBFS		-58		dBc
		Atten=20dB, Pout=-13dBFS		-53		dBc
		Atten=28dB, Pout=-13dBFS		-46		dBc
		Atten=39dB, Pout=-13dBFS		-36		dBc



## 7.5 发送器电气特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$ ；低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS，高于 6GHz 时为 500MSPS， $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$ ；低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式，高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式；第一奈奎斯特区域为交错模式，第二奈奎斯特区域为非交错混合模式，标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串行器速率 = 16.22Gbps；TX 时钟抖动启用，除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
ACPR <sub>1xcarr</sub>	ACPR (单载波), NR 100MHz E-TM1.1 载波 $f_{out} = 9.6\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout= -13dBFS		-57		dBc
		Atten=20dB, Pout= -13dBFS		-50		dBc
		Atten=28dB, Pout= -13dBFS		-42		dBc
		Atten=39dB, Pout= -13dBFS		-31		dBc
EVM	误差矢量幅度, 1x 20MHz E-TM3.1/3.1a, 无参考时钟噪声	$F_{out} = 0.85\text{GHz}$ , $P_{OUT} = -13\text{dBFS}$		0.2		%
		$F_{out} = 1.8425\text{GHz}$ , $P_{OUT} = -13\text{dBFS}$		0.3		%
		$F_{out} = 2.6\text{GHz}$ , $P_{OUT} = -13\text{dBFS}$		0.28		%
		$F_{out} = 3.5\text{GHz}$ , $P_{OUT} = -13\text{dBFS}$		0.38		%
		$F_{out} = 4.9\text{GHz}$ , $P_{OUT} = -13\text{dBFS}$		0.4		%
NSD <sub>dBFS</sub>	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $f_{OUT} = 0.85\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$ , Pout= -13dBFS		-157.6		dBFS/Hz
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$ , Pout= -13dBFS		-153.3		dBFS/Hz
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$ , Pout= -13dBFS		-147.9		dBFS/Hz
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$ , Pout= -13dBFS		-136.9		dBFS/Hz
NSD <sub>dBFS</sub>	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $f_{OUT} = 1.8\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$ , Pout= -13dBFS		-158.4		dBFS/Hz
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$ , Pout= -13dBFS		-152.2		dBFS/Hz
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$ , Pout= -13dBFS		-145.6		dBFS/Hz
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$ , Pout= -13dBFS		-134.6		dBFS/Hz
NSD <sub>dBFS</sub>	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , Pout= -13dBFS		-157		dBFS/Hz
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , Pout= -13dBFS		-151		dBFS/Hz
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , Pout= -13dBFS		-144		dBFS/Hz
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , Pout= -13dBFS		-133.0		dBFS/Hz
NSD <sub>dBFS</sub>	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $F_{out} = 3.5\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout= -13dBFS		-158		dBFS/Hz
		Atten=20dB, Pout= -13dBFS		-150		dBFS/Hz
		Atten=28dB, Pout= -13dBFS		-143		dBFS/Hz
		Atten=39dB, Pout= -13dBFS		-131.8		dBFS/Hz

## 7.5 发送器电气特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$ ；低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS，高于 6GHz 时为 500MSPS， $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$ ；低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式，高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式；第一奈奎斯特区域为交错模式，第二奈奎斯特区域为非交错混合模式，标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串行器速率 = 16.22Gbps；TX 时钟抖动启用，除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
NSD <sub>dBFS</sub>	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $F_{out} = 4.9\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout= -13dBFS		-155.5		dBFS/Hz
		Atten=20dB, Pout= -13dBFS		-147.8		dBFS/Hz
		Atten=28dB, Pout= -13dBFS		-140.8		dBFS/Hz
		Atten=39dB, Pout= -13dBFS		-129.6		dBFS/Hz
NSD <sub>dBFS</sub>	噪声频谱密度 50MHz 偏移 $F_{out} = 8.1\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout= -13dBFS		-153		dBFS/Hz
		Atten=20dB, Pout= -13dBFS		-147		dBFS/Hz
		Atten=28dB, Pout= -13dBFS		-140		dBFS/Hz
		Atten=39dB, Pout= -13dBFS		-129		dBFS/Hz
NSD <sub>dBFS</sub>	噪声频谱密度 50MHz 偏移 $F_{out} = 9.6\text{GHz}$	Atten=0dB, Pout= -13dBFS		-152		dBFS/Hz
		Atten=20dB, Pout= -13dBFS		-147		dBFS/Hz
		Atten=28dB, Pout= -13dBFS		-140		dBFS/Hz
		Atten=39dB, Pout= -13dBFS		-129		dBFS/Hz
S22	输出回波损耗, <6GHz, +/- fc * 10%	含匹配		-17		dB
	输出回波损耗, >8GHz, +/- fc * 10%	含匹配		-10		dB
隔离	近通道： 1TXOUT 至 2TXOUT 或 3TXOUT 至 4TXOUT <sup>(1)</sup>	$f_{out} = 900\text{MHz}$ , $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式		-49		dB
		$f_{out} = 1850\text{MHz}$ , $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式		-59		dB
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$ , $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式		-65		dB
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$ , $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式		-66		dB
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$ , $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式		-60		dB
		$f_{out} = 900\text{MHz}$ , $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式		-90		dB
		$f_{out} = 1850\text{MHz}$ , $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式		-91		dB
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$ , $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式		-93		dB
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$ , $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式		-94		dB
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$ , $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式		-83		dB

## 7.5 发送器电气特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$ ；低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS，高于 6GHz 时为 500MSPS， $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$ ；低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式，高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式；第一奈奎斯特区域为交错模式，第二奈奎斯特区域为非交错混合模式，标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串器速率 = 16.22Gbps；TX 时钟抖动启用，除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
PN <sub>TXADD</sub>	附加相位噪声外部时钟模式 <sup>(3)</sup>	$f_{out} = 9.6\text{GHz}$ , $f_{OFFSET} = 100\text{Hz}$		-88		dBc/Hz
		$f_{out} = 9.6\text{GHz}$ , $f_{OFFSET} = 1\text{kHz}$		-102		dBc/Hz
		$f_{out} = 9.6\text{GHz}$ , $f_{OFFSET} = 10\text{kHz}$		-110		dBc/Hz
		$f_{out} = 9.6\text{GHz}$ , $f_{OFFSET} = 100\text{kHz}$		-123		dBc/Hz
		$f_{out} = 9.6\text{GHz}$ , $f_{OFFSET} = 1\text{MHz}$		-136		dBc/Hz
		$f_{out} = 9.6\text{GHz}$ , $f_{OFFSET} = 10\text{MHz}$		-143		dBc/Hz
		$f_{out} = 9.6\text{GHz}$ , $f_{OFFSET} = 100\text{MHz}$		-146		dBc/Hz

- (1) 在 TxP/M 上以  $50\ \Omega$  差分电阻测得。每个引脚上每个 TxP/M 的 1.8V 直流偏置保持不变，不会被移除。TX 路径上的其他外部组件断开连接。
- (2) 执行 DSA 校准程序后
- (3) 单边带，减去输入时钟相位噪声。

## 7.6 射频 ADC 电气特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$ ；低于 6GHz 时 RX 输出速率= 491.52MSPS，高于 6GHz 时为 500MSPS， $f_{ADC} = 2949.12\text{MSPS}$ ；低于 6GHz 输入频率时为 PLL 时钟模式， $f_{REF} = 491.52\text{MHz}$ ；高于 6GHz 输入频率时为外部时钟模式， $f_{CLK} = 11796.48\text{MHz}$ ；标称电源；DSA 设置 = 4dB（低于 6GHz 时）或 3dB（高于 6GHz 时）；串行器/解串器速率 = 24.33Gbps；除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
ADC <sub>RES</sub>	ADC 分辨率			14		位
F <sub>RFIn</sub>	RF 输入频率范围		600		12000	MHz
P <sub>F<sub>FS</sub>,CW,min</sub>	器件引脚上的最小满量程输入功率 <sup>(1)</sup>	$f_{IN} = 830\text{MHz}$ ，DSA=0dB		-2.9		dBm
		$f_{IN} = 1760\text{MHz}$ ，DSA=0dB		-2.8		dBm
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}$ ，DSA=0dB		-1.8		dBm
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}$ ，DSA=0dB		-0.4		dBm
		$f_{IN} = 4910\text{MHz}$ ，DSA=0dB		0.1		dBm
		$f_{IN} = 8150\text{MHz}$ ，DSA=0dB		2.1		dBm
		$f_{IN} = 9610\text{MHz}$ ，DSA=0dB		4.3		dBm
P <sub>F<sub>FS</sub>,CW,MAX</sub>	器件引脚上的最大满量程输入功率 - 可靠性受限	$f_{IN} = 830\text{MHz}$ ，DSA = 20dB		16.7		dBm
		$f_{IN} = 1760\text{MHz}$ ，DSA = 20dB		17.0		dBm
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}$ ，DSA = 20dB		18		dBm
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}$ ，DSA = 20dB		18.5		dBm
		$f_{IN} = 4910\text{MHz}$ ，DSA = 20dB		19.3		dBm
		$f_{IN} = 8150\text{MHz}$ ，DSA = 20dB		21.3		dBm
		$f_{IN} = 9610\text{MHz}$ ，DSA = 20dB		23.5		dBm
S <sub>11</sub>	输入回波损耗	使用匹配网络		-12.0		dB
ATT <sub>range</sub>	DSA 衰减范围			25.0		dB
ATT <sub>step</sub>	DSA 衰减步长			0.5		dB
	DSA 衰减步长精度	校准后 $\Delta = G_{att}(X) - G_{att}(X-1)$ ， $F_{in}=3610\text{MHz}$		$\pm 0.1$		dB
	DSA 增益步长相位精度 任何 8dB 范围	校准后 $F_{in}=3610\text{MHz}$		$\pm 0.9$		度
	DSA 增益步长相位精度 任何 8dB 范围	校准后 $F_{in}=4910\text{MHz}$		$\pm 1.8$		度
NSD	噪声密度 (小信号)	$f_{IN} = 830\text{MHz}$ ，DSA = 3dB <sup>(3)</sup>		-155.2		dBFS/Hz
		$f_{IN} = 1760\text{MHz}$ ，DSA = 3dB <sup>(3)</sup>		-155.0		dBFS/Hz
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}$ ，DSA = 3dB <sup>(3)</sup>		-154.4		dBFS/Hz
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}$ ，DSA = 3dB <sup>(3)</sup>		-154.1		dBFS/Hz
		$f_{IN} = 4910\text{MHz}$ ，DSA = 3dB <sup>(3)</sup>		-155.1		dBFS/Hz
		$f_{IN} = 8150\text{MHz}$ ，DSA = 3dB <sup>(3)</sup>		-150		dBFS/Hz
		$f_{IN} = 9610\text{MHz}$ ，DSA = 3dB <sup>(3)</sup>		-151		dBFS/Hz
		$f_{IN} = 830\text{MHz}$ ，3<=Atten<=22		-156.0		dBFS/Hz
		$f_{IN} = 1760\text{MHz}$ ，3<=Atten<=25		-155.8		dBFS/Hz
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}$ ，3<=Atten<=25		-155.7		dBFS/Hz
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}$ ，3<=Atten<=25		-155.4		dBFS/Hz
		$f_{IN} = 4910\text{MHz}$ ，3<=Atten<=25		-155.8		dBFS/Hz
		$f_{IN} = 8150\text{MHz}$ ，3<=Atten<=25		-152.5		dBFS/Hz
		$f_{IN} = 9610\text{MHz}$ ，3<=Atten<=25		-152.5		dBFS/Hz

## 7.6 射频 ADC 电气特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$ ；低于 6GHz 时 RX 输出速率 = 491.52MSPS，高于 6GHz 时为 500MSPS， $f_{ADC} = 2949.12\text{MSPS}$ ；低于 6GHz 输入频率时为 PLL 时钟模式， $f_{REF} = 491.52\text{MHz}$ ；高于 6GHz 输入频率时为外部时钟模式， $f_{CLK} = 11796.48\text{MHz}$ ；标称电源；DSA 设置 = 4dB ( 低于 6GHz 时 ) 或 3dB ( 高于 6GHz 时 )；串行器/解串器速率 = 24.33Gbps；除非另有说明。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
NF <sub>min</sub>	最小噪声系数 DSA Atten=0 - 3dB	$f_{IN} = 830\text{MHz}$	19.1		dB
		$f_{IN} = 1760\text{MHz}$	19.0		dB
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}$	20.9		dB
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}$	22.8		dB
		$f_{IN} = 4910\text{MHz}$	22.4		dB
		$f_{IN} = 8150\text{MHz}$	27.3		dB
		$f_{IN} = 9610\text{MHz}$	30		dB
NF	噪声系数 DSA Atten=4dB	$f_{IN} = 830\text{MHz}^{(4)}$	20.0		dB
		$f_{IN} = 1760\text{MHz}^{(4)}$	20.6		dB
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}^{(4)}$	21.9		dB
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}^{(4)}$	23.5		dB
		$f_{IN} = 4910\text{MHz}^{(4)}$	22.3		dB
		$f_{IN} = 8150\text{MHz}^{(4)}$	27.9		dB
		$f_{IN} = 9610\text{MHz}^{(4)}$	30.7		dB
NF <sub>max</sub>	噪声系数 DSA Atten=20dB	$f_{IN} = 830\text{MHz}$	34.7		dB
		$f_{IN} = 1760\text{MHz}$	35.2		dB
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}$	36.0		dB
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}$	37.3		dB
		$f_{IN} = 4910\text{MHz}$	37.6		dB
		$f_{IN} = 8150\text{MHz}$	42.8		dB
		$f_{IN} = 9610\text{MHz}$	45		dB
IMD3	$f_{IN} \pm 10\text{MHz}$ 时三阶双音互调 单音幅度为 -7dBFS	$f_{IN} = 840\text{MHz}$ ， $3 \leq \text{Atten} \leq 12$	-82.4		dBc
		$f_{IN} = 1770\text{MHz}$ ， $3 \leq \text{Atten} \leq 12$	-84.1		dBc
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}$ ， $3 \leq \text{Atten} \leq 12$	-74		dBc
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}$ ， $3 \leq \text{Atten} \leq 12$	-77		dBc
		$f_{IN} = 4920\text{MHz}$ ， $3 \leq \text{Atten} \leq 12$	-75.9		dBc
		$f_{IN} = 8150\text{MHz}$ ， $3 \leq \text{Atten} \leq 12$ ， 25MHz 频率间隔	-55		dBc
		$f_{IN} = 9610\text{MHz}$ ， $3 \leq \text{Atten} \leq 12$ ， 25MHz 频率间隔	-60		dBc
SFDR	无杂散动态范围 在输出带宽范围内， $A_{IN} = -3\text{dBFS}$	$f_{IN} = 830\text{ MHz}$	88.2		dBFS
		$f_{IN} = 1760\text{ MHz}$	80.6		dBFS
		$f_{IN} = 2610\text{ MHz}$	88		dBFS
		$f_{IN} = 3610\text{ MHz}$	84		dBFS
		$f_{IN} = 4910\text{ MHz}$	78.9		dBFS
		$f_{IN} = 8150\text{ MHz}$	78		dBFS
		$f_{IN} = 9610\text{ MHz}$	71		dBFS

## 7.6 射频 ADC 电气特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,\text{MIN}} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,\text{MAX}} = +110^\circ\text{C}$ ；低于 6GHz 时 RX 输出速率 = 491.52MSPS，高于 6GHz 时为 500MSPS， $f_{\text{ADC}} = 2949.12\text{MSPS}$ ；低于 6GHz 输入频率时为 PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ；高于 6GHz 输入频率时为外部时钟模式， $f_{\text{CLK}} = 11796.48\text{MHz}$ ；标称电源；DSA 设置 = 4dB（低于 6GHz 时）或 3dB（高于 6GHz 时）；串行器/解串器速率 = 24.33Gbps；除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
HD2	二次谐波失真 $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}^{(2)(5)}$	$f_{\text{IN}} = 830\text{ MHz}$		-85.5		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 1760\text{ MHz}$		-90.5		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 2610\text{ MHz}$		-88		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 3610\text{ MHz}$		-87		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 4910\text{ MHz}$		-84.2		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 8150\text{ MHz}$		-70		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 9610\text{ MHz}$		-70		dBFS
HD3	三次谐波失真 $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}^{(5)}$	$f_{\text{IN}} = 830\text{ MHz}$		-80.2		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 1760\text{ MHz}$		-85.3		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 2610\text{ MHz}$		-86		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 3610\text{ MHz}$		-78		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 4910\text{ MHz}$		-75.4		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 8150\text{ MHz}$		-70		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 9610\text{ MHz}$		-70		dBFS
HDn, n>3	SFDR (不包括 HD2 和 HD3) $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}^{(5)}$	$f_{\text{IN}} = 830\text{ MHz}$		-88.2		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 1760\text{ MHz}$		-80.6		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 2610\text{ MHz}$		-88		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 3610\text{ MHz}$		-84		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 4910\text{ MHz}$		-81.7		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 8150\text{ MHz}$		-78		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 9610\text{ MHz}$		-71		dBFS
SFDR	无杂散动态范围 $A_{\text{IN}} = -13\text{dBFS}$ $0 \leq \text{Atten} \leq 16$	$f_{\text{IN}} = 830\text{ MHz}$		89.2		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 1760\text{ MHz}$		88.8		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 2610\text{ MHz}$		95		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 3610\text{ MHz}$		90		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 4910\text{ MHz}$		89.8		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 8150\text{ MHz}$		83		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 9610\text{ MHz}$		80		dBFS
HD2	二次谐波失真 $A_{\text{IN}} = -13\text{dBFS}$ $0 \leq \text{Atten} \leq 16^{(5)}$	$f_{\text{IN}} = 830\text{MHz}$ , 含电路板修整		-79.0		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 1760\text{MHz}$ , 含电路板修整		-101.6		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$ , 含电路板修整		-100		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 3610\text{MHz}$ , 含电路板修整		-101		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 4910\text{MHz}$ , 含电路板修整		-99.1		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 8150\text{MHz}$ , 含电路板修整		-107		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 9610\text{MHz}$ , 含电路板修整		-107		dBFS

## 7.6 射频 ADC 电气特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$ ；低于 6GHz 时 RX 输出速率 = 491.52MSPS，高于 6GHz 时为 500MSPS， $f_{ADC} = 2949.12\text{MSPS}$ ；低于 6GHz 输入频率时为 PLL 时钟模式， $f_{REF} = 491.52\text{MHz}$ ；高于 6GHz 输入频率时为外部时钟模式， $f_{CLK} = 11796.48\text{MHz}$ ；标称电源；DSA 设置 = 4dB（低于 6GHz 时）或 3dB（高于 6GHz 时）；串行器/解串器速率 = 24.33Gbps；除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
HD3	三次谐波失真 $A_{IN} = -13\text{dBFS}$ $0 \leq \text{Atten} \leq 16^{(5)}$	$f_{IN} = 830\text{ MHz}$		-95.4		dBFS
		$f_{IN} = 1760\text{ MHz}$		-95.2		dBFS
		$f_{IN} = 2610\text{ MHz}$		-98		dBFS
		$f_{IN} = 3610\text{ MHz}$		-97		dBFS
		$f_{IN} = 4910\text{ MHz}$		-94		dBFS
		$f_{IN} = 8150\text{ MHz}$		-100		dBFS
		$f_{IN} = 9610\text{ MHz}$		-102		dBFS
HDn, n>3	SFDR (不包括 HD2 和 HD3) $A_{IN} = -13\text{dBFS}$ $0 \leq \text{Atten} \leq 16^{(5)}$	$f_{IN} = 830\text{ MHz}$		-89.2		dBFS
		$f_{IN} = 1760\text{ MHz}$		-88.8		dBFS
		$f_{IN} = 2610\text{ MHz}$		-95		dBFS
		$f_{IN} = 3610\text{ MHz}$		-90		dBFS
		$f_{IN} = 4910\text{ MHz}$		-90		dBFS
		$f_{IN} = 8150\text{ MHz}$		-83		dBFS
		$f_{IN} = 9610\text{ MHz}$		-80		dBFS
RX-RX 隔离	近通道： 1RXIN 至 2RXIN 3RXIN 至 4RXIN	$f_{IN} = 830\text{MHz}$		-76.6		dBc
		$f_{IN} = 1760\text{MHz}$		-70.9		dBc
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}$		-73.5		dBc
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}$		-76.9		dBc
		$f_{IN} = 4910\text{MHz}$		-65.3		dBc
TX-RX 隔离	远通道： 2TXOUT 至 1RXIN 4TXOUT 至 3RXIN	$f_{IN} = 830\text{MHz}$		-85.9		dBc
		$f_{IN} = 1760\text{MHz}$		-86.9		dBc
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}$		-91		dBc
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}$		-83		dBc
		$f_{IN} = 4910\text{MHz}$		-81.9		dBc
		$f_{IN} = 8150\text{MHz}$		-68		dBc
		$f_{IN} = 9610\text{MHz}$		-68		dBc

- 通过向 DSA 添加数字增益范围，可以降低最小衰减时的输入满量程，从而扩展 DSA 的有用范围。噪声系数在数字增益范围内保持恒定。
- HD2 的 NLE 校正
- 在 DSA = 3dB 至 0dB 范围内，DSA 每降低 1dB，NSD 增加 1dB
- DSA 大于 3dB 时，每增加 1dB，NF 增加 1dB
- DDC 旁路（仅 TI 测试模式）

## 7.7 PLL/VCO/时钟电气特性

TA = +25°C 时的典型值，整个温度范围为 T<sub>A,MIN</sub> = -40°C 至 T<sub>J,MAX</sub> = +110°C；参考时钟输入频率 491.52MHz（除非另有说明），f<sub>DAC</sub> = f<sub>VCO</sub>，f<sub>OUT</sub> = f<sub>DAC</sub>/4，归一化为 f<sub>VCO</sub>。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
f <sub>VCO1</sub>	VCO1 最小频率				7.2	GHz
	VCO1 最大频率		7.68			GHz
f <sub>VCO2</sub>	VCO2 最小频率				8.8	GHz
	VCO2 最大频率		9.1			GHz
f <sub>VCO3</sub>	VCO3 最小频率				9.7	GHz
	VCO3 最大频率		10.24			GHz
f <sub>VCO4</sub>	VCO4 最小频率				11.6	GHz
	VCO4 最大频率		12.08			GHz
DIV <sub>DAC</sub>	DAC 采样率分频器			1、2 或 3		
DIV <sub>FBAD C</sub>	基于 DAC 采样率的 ADC 采样率分频器			1、2、3、4、6 或 8		
DIV <sub>RXAD C</sub>	ADC 采样率分频器			1、2、3、4、6 或 8		
PN <sub>VCO</sub>	闭环相位噪声 F <sub>PLL</sub> = 11.79848GHz F <sub>REF</sub> = 491.52MHz	600kHz		-113		dBc/Hz
		800kHz		-116		dBc/Hz
		1MHz		-119		dBc/Hz
		1.8MHz		-125		dBc/Hz
		5MHz		-133		dBc/Hz
		50MHz		-141		dBc/Hz
	闭环相位噪声 F <sub>PLL</sub> = 8.84736GHz F <sub>REF</sub> = 491.52MHz	600kHz		-114		dBc/Hz
		800kHz		-118		dBc/Hz
		1MHz		-120		dBc/Hz
		1.8MHz		-127		dBc/Hz
		5MHz		-135		dBc/Hz
		50MHz		-142		dBc/Hz
	闭环相位噪声 F <sub>PLL</sub> = 9.8403GHz F <sub>REF</sub> = 491.52MHz	600kHz		-113		dBc/Hz
		800kHz		-116		dBc/Hz
		1MHz		-119		dBc/Hz
		1.8MHz		-125		dBc/Hz
		5MHz		-134		dBc/Hz
		50MHz		-140		dBc/Hz
	闭环相位噪声 F <sub>PLL</sub> = 7.86432GHz F <sub>REF</sub> = 491.52MHz	600kHz		-116		dBc/Hz
		800kHz		-119		dBc/Hz
		1MHz		-122		dBc/Hz
		1.8MHz		-127		dBc/Hz
		5MHz		-136		dBc/Hz
		50MHz		-143		dBc/Hz
F <sub>rms</sub>	时钟 PLL 集成相位误差 <sup>(1)</sup>	f <sub>PLL</sub> = 11.79848GHz、[1KHz、100MHz]		-43.4		dBc/Hz
		f <sub>PLL</sub> = 8.8536GHz、[1KHz、100MHz]		-47.6		dBc/Hz
		f <sub>PLL</sub> = 9.8304GHz、[1KHz、100MHz]		-46.2		dBc/Hz



## 7.7 PLL/VCO/时钟电气特性 (continued)

TA = +25°C 时的典型值，整个温度范围为 T<sub>A,MIN</sub> = -40°C 至 T<sub>J,MAX</sub> = +110°C；参考时钟输入频率 491.52MHz (除非另有说明)，f<sub>DAC</sub> = f<sub>VCO</sub>，f<sub>OUT</sub> = f<sub>DAC</sub>/4，归一化为 f<sub>VCO</sub>。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
f <sub>PFD</sub>	PFD 频率		100		500	MHz
PN <sub>pll_flat</sub>	归一化 PLL 平坦噪声	f <sub>VCO</sub> = 11796.48MHz		-226.5		dBc/Hz
F <sub>REF</sub>	输入时钟频率		0.1		12	GHz
V <sub>SS</sub>	输入时钟电平		0.6		1.8	Vppdiff
耦合				仅交流耦合		
	REFCLK 输入阻抗 <sup>(2)</sup>	并联电阻		100		Ω
		并联电容		0.5		pF

- (1) 单边带，不包括参考时钟贡献  
(2) 有关阻抗与频率间的关系，请参阅 TI 提供的 S11 数据

## 7.8 数字电气特性

TA = +25°C 时的典型值，整个温度范围为 T<sub>A,MIN</sub> = -40°C 至 T<sub>J,MAX</sub> = +110°C (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>CML 串行器/解串器输入 [8:1]SRX+/-</b>						
V <sub>SRDIFF</sub>	串行器/解串器接收器输入振幅	差分	100		1200	mVpp
V <sub>SRCOM</sub>	串行器/解串器输入共模		0.4	0.5	0.6	V
Z <sub>SRdiff</sub>	串行器/解串器内部差分终端 <sup>(1)</sup>			100		Ω
F <sub>SerDes</sub>	串行器/解串器比特率	全速率模式	19		29.5	Gbps
		半速率模式	9.5		16.25	Gbps
		四分之一速率模式	4.75		8.125	Gbps
	插入损耗容差 <sup>(2)</sup>	串行器/解串器电源 = 1.8V		25		dB
T <sub>J</sub>	总抖动容差				0.42	UI
<b>CML 串行器/解串器输出 [8:1]STX+/-</b>						
V <sub>STDIFF</sub>	串行器/解串器发送器输出振幅	差分	500		1000	mVpp
V <sub>STCOM</sub>	串行器/解串器输出共模		0.4	0.45	0.55	V
Z <sub>STdiff</sub>	串行器/解串器输出阻抗			100		Ω
TRF	输出上升和下降时间	20-80%	8			ps
TEQS	均衡范围				7	dB
TTJ	输出总抖动				0.21	UI
<b>CMOS I/O : GPIO{B/C/D/E}x、SPICLK、SPIDIO、SPISDO、SPISEN、RESETZ、BISTB0、BISTB1</b>						
V <sub>IH</sub>	高电平输入电压		0.6×VDD1 P8GPIO			V
V <sub>IL</sub>	低电平输入电压				0.4×VDD1 P8GPIO	V
I <sub>IH</sub>	高电平输入电流		-250		250	μA
I <sub>IL</sub>	低电平输入电流		-250		250	μA
C <sub>L</sub>	CMOS 输入电容			2		pF
V <sub>OH</sub>	高电平输出电压		VDD1P8G PIO - 0.2			V
V <sub>OL</sub>	低电平输出电压				0.2	V
<b>差分输入 : SYSREF+/- 模式 A</b>						
时钟模式				仅 PLL 时钟模式		
F <sub>SYSREFMAX</sub>	SYSREF 输入频率最大值			40		MHz
V <sub>SWINGSRMAX</sub>	SYSREF 输入摆幅最大值			1.8		Vppdiff <sup>(3)</sup>
V <sub>SWINGSRMIN</sub>	SYSREF 输入摆幅最小值	f <sub>REF</sub> < 500MHz		0.3		Vppdiff <sup>(3)</sup>
V <sub>SWINGSRMIN</sub>	SYSREF 输入摆幅最小值	f <sub>REF</sub> > 500MHz		0.6		Vppdiff <sup>(3)</sup>
V <sub>COMSRMAX</sub>	SYSREF 输入共模电压最大值			0.8		V
V <sub>COMSRMIN</sub>	SYSREF 输入共模电压最小值			0.6		V
Z <sub>T</sub>	输入端接	差分		100 <sup>(1)</sup>		Ω
C <sub>L</sub>	输入电容	每个引脚端接至 GND		0.5		pF
<b>LVDS 输入 : 0SYNCIN+/- 和 1SYNCIN+/-</b>						
V <sub>ICOM</sub>	输入共模电压			1.2		V
V <sub>ID</sub>	差分输入电压摆幅			450		Vppdiff <sup>(3)</sup>
Z <sub>T</sub>	输入端接	差分		100		Ω
<b>LVDS 输出 : 0SYNCOUT+/- 和 1SYNCOUT+/-</b>						

## 7.8 数字电气特性 (continued)

TA = +25°C 时的典型值，整个温度范围为 T<sub>A,MIN</sub> = -40°C 至 T<sub>J,MAX</sub> = +110°C (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>OCOM</sub>	输出共模电压			1.2		V
V <sub>OD</sub>	差分输出电压摆幅			500		V <sub>ppdiff</sub> <sup>(3)</sup>
Z <sub>T</sub>	内部端接			100		Ω

- (1) SYSREF 端接可在 100 Ω、150 Ω 和 300 Ω 之间进行编程
- (2) 损耗容差为从 STX 到 SRX 的凸点间容差
- (3) V<sub>ppdiff</sub> 是最大差分电压 (正值) 与最小差分电压 (负值) 之间的差值。

## 7.9 电源电气特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$ ；TX 输入速率 = 500MSPS，RX 输出速率 = 500MSPS， $f_{DAC} = 9000\text{MSPS}$  交错模式； $f_{ADC} = 3000\text{MSPS}$ ；标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串行器速率 = 20Gbps；除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$I_{VDD1P8}$	3A 组：VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 1：4T4R - TDD，TX 75%、RX 25% TX 双频带：72 倍插值，TX 速率 125MSPS RX 双频带：24 倍抽取，RX 速率 125MSPS		765		mA
	3B 组：VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8			395		mA
	3C 组：VDD1P8PLL + VDD1P8PLLCO			69		mA
$I_{VDD1P2}$	组 2：VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF	$f_{DAC} = 9000\text{MSPS}$ ， $f_{OUT} = f_{IN} = 1.9$ ，2.6GHz $f_{ADC} = 3000\text{MSPS}$ JESD：8/10 编码，20Gbps TX：2-16-16-1，RX：2-16-16-1		1151		mA
$I_{VDD0P9}$	1A 组：DVDD0P9 + VDDT0P9			2001		mA
$P_{diss}$	功率耗散			5446		mW
$I_{VDD1P8}$	3A 组：VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 2：4T4R - FDD TX 双频带：96 倍插值，TX 速率 125MSPS RX 双频带：RX 24x，RX 速率 125MSPS $f_{DAC} = 12\text{GSPS}$ ， $f_{TX} = 1.85\text{GHz} + 2.15\text{GHz}$ $f_{ADC} = 3\text{GSPS}$ ， $f_{RX} = 1.75\text{GHz} + 1.88\text{GHz}$ JESD：8/10 编码，20Gbps TX：2-16-16-1，RX：2-16-16-1		1338		mA
	3B 组：VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8			506		mA
	3C 组：VDD1P8PLL + VDD1P8PLLCO			72		mA
$I_{VDD1P2}$	组 2：VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF			2109		mA
$I_{VDD0P9}$	1A 组：DVDD0P9 + VDDT0P9			3311		mA
$P_{diss}$	功率耗散			9041		mW
$I_{VDD1P8}$	3A 组：VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 3：4T4R - FDD TX 单频带：96 倍插值，TX 速率 125MSPS RX 单频带：RX 24x，RX 速率 125MSPS $f_{DAC} = 12\text{GSPS}$ ， $f_{TX} = 1.85\text{GHz} + 2.15\text{GHz}$ $f_{ADC} = 3\text{GSPS}$ ， $f_{RX} = 1.75\text{GHz} + 1.88\text{GHz}$ JESD：8/10 编码，20Gbps TX：1-8-16-1，RX：1-8-16-1		1332		mA
	3B 组：VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8			496		mA
	3C 组：VDD1P8PLL + VDD1P8PLLCO			72		mA
$I_{VDD1P2}$	组 2：VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF			2099		mA
$I_{VDD0P9}$	1A 组：DVDD0P9 + VDDT0P9			2950		mA
$P_{diss}$	功率耗散			8667		mW
$I_{VDD1P8}$	3A 组：VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 4：4T4R - FDD TX 单频带：24 倍插值，TX 速率 500MSPS RX 单频带：RX 6x，RX 速率 500MSPS $f_{DAC} = 12\text{GSPS}$ ， $f_{TX} = 1.85\text{GHz} + 2.15\text{GHz}$ $f_{ADC} = 3\text{GSPS}$ ， $f_{RX} = 1.75\text{GHz} + 1.88\text{GHz}$ JESD：8/10 编码，20Gbps TX：4-8-4-1，RX：4-8-4-1		1331		mA
	3B 组：VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8			648		mA
	3C 组：VDD1P8PLL + VDD1P8PLLCO			72		mA
$I_{VDD1P2}$	组 2：VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF			2096		mA
$I_{VDD0P9}$	1A 组：DVDD0P9 + VDDT0P9			3269		mA
$P_{diss}$	功率耗散			9230		mW

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,\text{MIN}} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,\text{MAX}} = +110^\circ\text{C}$ ；TX 输入速率 = 500MSPS，RX 输出速率 = 500MSPS， $f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$  交错模式； $f_{\text{ADC}} = 3000\text{MSPS}$ ；标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串行器速率 = 20Gbps；除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
$I_{\text{VDD1P8}}$	3A 组：VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 5：配置与模式 4 “睡眠模式” 相同。SLEEP 引脚上拉为高电平。		98		mA	
	3B 组：VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8			330		mA	
	3C 组：VDD1P8PLL + VDD1P8PLLCO			16		mA	
$I_{\text{VDD1P2}}$	组 2：VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF				48		mA
	1A 组：DVDD0P9 + VDDT0P9				305		mA
	功率损耗				1140		mW

## 7.10 时序要求

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$ ；TX 输入速率 = 491.52MSPS， $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$ ； $f_{ADC} = 2949.12\text{MSPS}$ ；标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串器速率 = 24.33Gbps；除非另有说明。

		最小值	标称值	最大值	单位
<b>定时：SYSREF+/-</b>					
$t_s(\text{SYSREF})$	建立时间，SYSREF+/- 有效至 CLK+/- 上升沿		50		ps
$t_h(\text{SYSREF})$	保持时间，CLK+/- 上升沿之后 SYSREF+/- 有效		50		ps
<b>定时：串行端口</b>					
$t_s(\text{SENB})$	建立时间，SENB 至 SCLK 上升沿			15	ns
$t_h(\text{SENB})$	保持时间，SCLK 最后一个上升沿之后的 SENB <sup>(1)</sup>			$5 + t_{\text{SCLK}}$	ns
$t_s(\text{SDIO})$	建立时间，SDIO 有效至 SCLK 上升沿			15	ns
$t_h(\text{SDIO})$	保持时间，SCLK 上升沿之后 SDIO 有效			5	ns
$t_{\text{SCLK\_W}}$	最小 SCLK 周期：寄存器写入			25	ns
$t_{\text{SCLK\_R}}$	最小 SCLK 周期：寄存器读取			50	ns
$t_{\text{d}(\text{data\_out})}$	SCLK 下降沿之后的最小数据输出延迟			0	ns
	SCLK 下降沿之后的最大数据输出延迟			15	ns
$t_{\text{RESET}}$	最小 RESET 脉冲宽度		1		ms

(1) SDEN\需要在最后一个 SCLK 边沿再保持一个额外的时钟周期

## 7.11 开关特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，整个温度范围为  $T_{A,\text{MIN}} = -40^\circ\text{C}$  至  $T_{J,\text{MAX}} = +110^\circ\text{C}$ ；TX 输入速率 = 491.52MSPS， $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ； $f_{\text{ADC}} = 2949.12\text{MSPS}$ ；标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串器速率 = 24.33Gbps；除非另有说明。


参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>TX 通道延迟</b>						
	串行器/解串器接收器模拟延迟	全速率		2.8		ns
$t_{\text{JESD TX}}$	JESD 到 TX 输出延迟	LMFSHd=2-8-8-1, 368.64MSPS 输入速率, 24 倍插值, 串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		152		接口时钟周期 <sup>(1)</sup>
		LMFSHd=8-16-4-1, 491.52MSPS 24 倍插值, 串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		176		
		LMFSHd=4-16-8-1, 245.76MSPS 48 倍插值, 串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		124		
		LMFSHd=2-16-16-1, 122.88MSPS 96 倍插值, 串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		97		
<b>RX 通道延迟</b>						
	串行器/解串器发送器模拟延迟			3.6		ns
$t_{\text{JESD RX}}$	RX 输入到 JESD 输出延迟	LMFS=2-16-16-1, 122.88MSPS, 24 倍抽取, 串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		92		接口时钟周期 <sup>(1)</sup>
		LMFS=4-16-8-1, 245.76MSPS, 12 倍抽取, 串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		108		
		LMFS=4-8-4-1, 491.52MSPS, 6 倍抽取, 串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		153		
<b>FB 通道延迟</b>						
	串行器/解串器发送器模拟延迟			3.6		ns
$t_{\text{JESD FB}}$	FB 输入至 JESD 输出延迟	LMFS=1-2-8-1, 368.64MSPS, 8 倍抽取		151		接口时钟周期 <sup>(1)</sup>
		LMFS=2-4-4-1, 491.52MSPS, 6 倍抽取		177		

(1) 接口时钟周期是数字接口采样率的时段，例如 1GSPS = 1ns。

## 7.12 典型特性


### 7.12.1 800 MHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，使用标称电源。默认条件：TX 输入数据速率 = 491.52MSPS， $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值)，交错模式，第一奈奎斯特区域输出，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ， $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ， $\text{Sin}(x)/x$  启用， $\text{DSA}$  校准，TX 时钟抖动启用




包括 PCB 和电缆损耗， $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$ ， $\text{DSA} = 0$ ， $0.8\text{GHz}$  匹配

图 7-1. TX 输出满量程与输出频率间的关系




包括 PCB 和电缆损耗， $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$ ， $\text{DSA} = 0$ ， $0.8\text{GHz}$  匹配

图 7-2. TX 输出满量程与温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ ，交错模式， $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$ ，匹配  $0.8\text{GHz}$

图 7-3.  $0.85\text{GHz}$  条件下 TX 输出功率与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ ，交错模式，在  $0.8\text{GHz}$  下匹配  
差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-4.  $0.85\text{GHz}$  条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系




### 7.12.1 800 MHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-5. 0.85GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + \text{DSA 设置}$

图 7-6. 0.85GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + \text{DSA 设置}$

图 7-7. 0.85GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-8. 0.85GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系


### 7.12.1 800 MHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSa} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
 差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-9. 0.85GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
 积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + \text{DSA 设置}$

图 7-10. 0.85GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
 积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + \text{DSA 设置}$

图 7-11. 0.85GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
 差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 7-12. 0.85GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系


### 7.12.1 800 MHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$   
( DSA 设置 )  
任何 DSA 设置下都可能出现相位 DNL 峰值。

图 7-13. 0.85GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-14. 0.85GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-15. 0.85GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-16. 0.85GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系


### 7.12.1 800 MHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用,  $\text{DSA}$  校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 条件下匹配, 在  $25^\circ\text{C}$  下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-17. 0.85GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-18. 0.85GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-19. 0.85GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 0.8GHz 条件下匹配,  $P_{\text{OUT}} = -13\text{dBFS}$

图 7-20. 0.85GHz 条件下 TX 输出噪声与通道和衰减间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式,  $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$ , 在 0.8GHz 条件下匹配, 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$

图 7-21. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 直接模式,  $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$ , 在 0.8GHz 条件下匹配, 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$

图 7-22. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和通道间的关系


### 7.12.1 800 MHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式,  $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$ , 在 0.8GHz 条件下匹配, 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$

图 7-23. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式,  $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$ , 在 0.8GHz 条件下匹配, 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$

图 7-24. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 直接模式,  $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$ , 在 0.8GHz 条件下匹配, 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$ , 最差通道

图 7-25. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式,  $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$ , 在 0.8GHz 条件下匹配, 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$ , 最差通道

图 7-26. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 直接模式,  $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$ , 在 0.8GHz 条件下匹配, 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$ , 最差通道

图 7-27. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 直接模式,  $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$ ,  $f_{\text{SPACING}} = 20\text{MHz}$ , 在 0.8GHz 条件下匹配

图 7-28. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与数字电平间的关系


**7.12.1 800 MHz 下的 TX 典型特性 (continued)**

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSa} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用,  $\text{DSa}$  校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式,  $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$ ,  $f_{\text{SPACING}} = 20\text{MHz}$ , 在 0.8GHz 条件下匹配

**图 7-29. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与数字电平间的关系**




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式,  $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$ ,  $f_{\text{SPACING}} = 20\text{MHz}$ , 在 0.8GHz 条件下匹配

**图 7-30. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与数字电平间的关系**




在 2.6GHz 条件下匹配, 单音,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$ , 交错模式, 40MHz 偏移,  $\text{DSa} = 0\text{dB}$

**图 7-31. 0.85GHz 条件下 TX 单频输出噪声与频率和振幅间的关系**




TM1.1,  $P_{\text{OUT\_RMS}} = -13\text{dBFS}$

**图 7-32. 0.85GHz 条件下的 TX 20MHz LTE 输出频谱**



在 0.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

**图 7-33. 0.85GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与数字电平间的关系**




在 0.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

**图 7-34. 0.85GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与数字电平间的关系**


### 7.1.2.1 800 MHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




在 0.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-35. 0.85GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与 DSA 间的关系




在 0.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-36. 0.85GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与 DSA 间的关系




在 0.8GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{GSPS}$ , 直接模式

图 7-37. 0.85GHz 条件下 TX HD2 与数字振幅和输出频率间的关系




在 0.8GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{GSPS}$ , 直接模式

图 7-38. 0.85GHz 条件下 TX HD2 与数字振幅和输出频率间的关系



在 0.8GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 直接模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 7-39. 0.85GHz 条件下 TX HD3 与数字振幅和输出频率间的关系




在 0.8GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 7-40. 0.85GHz 条件下 TX HD3 与数字振幅和输出频率间的关系


### 7.12.1 800 MHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，使用标称电源。默认条件：TX 输入数据速率 = 491.52MSPS， $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值)，交错模式，第一奈奎斯特区域输出，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ， $\text{DSa} = 0\text{dB}$ ， $\text{Sin}(x)/x$  启用， $\text{DSA}$  校准，TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ ，交错模式，0.8GHz 匹配，包括 PCB 和电缆损耗。ILn =  $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 7-41. 0.85GHz ( $0-f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-12dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ ，交错模式，0.8GHz 匹配，包括 PCB 和电缆损耗。ILn =  $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 7-42. 0.85GHz ( $0-f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-6dBFS) 输出频谱




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ ，交错模式，0.8GHz 匹配，包括 PCB 和电缆损耗。ILn =  $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 7-43. 0.85GHz ( $0-f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-1dBFS) 输出频谱




### 7.12.2 1.8 GHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




包括 PCB 和电缆损耗,  $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0$ , 1.8 GHz 匹配

图 7-44. TX 输出满量程与输出频率间的关系




$A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$ , 匹配 1.8GHz

图 7-45. 1.8GHz 条件下 TX 输出功率与温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 下匹配  
差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-46. 1.8 GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 下匹配  
差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-47. 1.8 GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 下匹配  
积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-48. 1.8 GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 下匹配  
积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-49. 1.8 GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系


### 7.12.2 1.8 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 下匹配  
差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-50. 1.8 GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 下匹配  
差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-51. 1.8 GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 下匹配  
积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-52. 1.8 GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 下匹配  
积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-53. 1.8 GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系


### 7.1.2.2 1.8 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用,  $\text{DSA}$  校准, TX 时钟抖动启用



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 下匹配  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$


图 7-54. 1.8 GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$


任何 DSA 设置下都可能出现相位 DNL 峰值。

图 7-55. 1.8 GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 下匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-56. 1.8 GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 下匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-57. 1.8 GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系


### 7.12.2 1.8 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 下匹配  
 差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 7-58. 1.8 GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 条件下匹配,  
 在  $25^\circ\text{C}$  下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变  
 差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 7-59. 1.8 GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 条件下匹配,  
 在  $25^\circ\text{C}$  下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变  
 积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-60. 1.8 GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 条件下匹配,  
 在  $25^\circ\text{C}$  下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变  
 积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-61. 1.8 GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系


### 7.1.2.2 1.8 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 1.8 GHz 条件下匹配,  $P_{\text{OUT}} = -13\text{dBFS}$

图 7-62. 1.8 GHz 条件下 TX 输出噪声与通道和衰减间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式,  $f_{\text{CENTER}} = 1.8\text{GHz}$ , 在 1.8 GHz 条件下匹配, 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$

图 7-63. 1.8 GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式,  $f_{\text{CENTER}} = 1.8\text{GHz}$ , 在 1.8 GHz 条件下匹配, 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$

图 7-64. 1.8 GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式,  $f_{\text{CENTER}} = 1.8\text{GHz}$ , 在 1.8GHz 条件下匹配, 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$ , 最差通道

图 7-65. 1.8 GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式,  $f_{\text{CENTER}} = 1.8\text{GHz}$ ,  $f_{\text{SPACING}} = 20\text{MHz}$ , 在 1.8GHz 条件下匹配

图 7-66. 1.8 GHz 条件下 TX IMD3 与数字电平间的关系




在 2.6GHz 条件下匹配, 单频,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$ , 交错模式, 40MHz 偏移

图 7-67. 1.8GHz 条件下 TX 单频输出噪声与频率和振幅间的关系


7.12.2 1.8 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




TM1.1,  $P_{\text{OUT,RMS}} = -13\text{dBFS}$

图 7-68. 1.8425GHz 条件下的 TX 20MHz LTE 输出频谱




在 1.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-69. 1.8425GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与数字电平间的关系




在 1.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-70. 1.8425GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与数字电平间的关系




在 1.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-71. 1.8GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与 DSA 间的关系



在 1.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-72. 1.8GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与 DSA 间的关系




在 1.8 GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPPS}$ , 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 7-73. 1.8GHz 条件下 TX HD2 与数字振幅和输出频率间的关系


### 7.12.2 1.8 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSa} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用,  $\text{DSa}$  校准, TX 时钟抖动启用




在 1.8GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$ , 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 7-74. 1.8GHz 条件下 TX HD3 与数字振幅和输出频率间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。  $\text{ILn} = f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ , 并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 7-75. 1.8GHz (0 -  $f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-12dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。  $\text{ILn} = f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ , 并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 7-76. 1.8GHz (0 -  $f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-6dBFS) 输出频谱




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。  $\text{ILn} = f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ , 并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 7-77. 1.8GHz (0 -  $f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-1dBFS) 输出频谱


### 7.12.3 2.6 GHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




包括 PCB 和电缆损耗,  $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0$ , 2.6GHz 匹配

图 7-78. 11796.48MSPS 条件下 TX 满量程与射频频率间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ,  $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$ , 匹配 2.6GHz

图 7-79. 2.6GHz 条件下 TX 输出功率与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-80. 2.6GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-81. 2.6GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-82. 2.6GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-83. 2.6GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系




### 7.12.3 2.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在  $25^\circ\text{C}$  下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变  
差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-84. 2.6GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在  $25^\circ\text{C}$  下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变  
差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-85. 2.6GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在  $25^\circ\text{C}$  下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变  
积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-86. 2.6GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在  $25^\circ\text{C}$  下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变  
积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-87. 2.6GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系


### 7.12.3 2.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$


图 7-88. 2.6GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$


任何 DSA 设置下都可能出现相位 DNL 峰值。

图 7-89. 2.6GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-90. 2.6GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-91. 2.6GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系


### 7.1.2.3 2.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 7-92. 2.6GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 7-93. 2.6GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变  
积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-94. 2.6GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变  
积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-95. 2.6GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系


### 7.12.3 2.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSa} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用,  $\text{DSa}$  校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配,  $P_{\text{OUT}} = -13\text{dBFS}$

图 7-96. 2.6GHz 条件下 TX 输出噪声与通道和衰减间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式,  $f_{\text{CENTER}} = 2.6\text{GHz}$ , 在 2.6GHz 条件下匹配, 单音幅度为 -13dBFS

图 7-97. 2.6GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式,  $f_{\text{CENTER}} = 2.6\text{GHz}$ , 在 2.6GHz 条件下匹配, 单音幅度为 -13dBFS

图 7-98. 2.6GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式,  $f_{\text{CENTER}} = 2.6\text{GHz}$ , 在 2.6GHz 条件下匹配, 单音幅度为 -13dBFS, 最差通道。

图 7-99. 2.6GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式,  $f_{\text{CENTER}} = 2.6\text{GHz}$ ,  $f_{\text{SPACING}} = 20\text{MHz}$ , 在 2.6GHz 条件下匹配

图 7-100. 2.6GHz 条件下 TX IMD3 与数字电平间的关系




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ , 直接模式,  $f_{\text{CENTER}} = 2.6\text{GHz}$ , 在 2.6GHz 条件下匹配, 单音幅度为 -13dBFS

图 7-101. TX IMD3 与频率间隔和温度间的关系


### 7.12.3 2.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




在 2.6GHz 条件下匹配, 单频,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$ , 交错模式, 40MHz 偏移

图 7-102. 2.6GHz 条件下 TX 单频输出噪声与频率和振幅间的关系




TM1.1,  $P_{\text{OUT\_RMS}} = -13\text{dBFS}$

图 7-103. 2.6GHz (频带 41) 条件下的 TX 20MHz LTE 输出频谱




在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-104. 2.6GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与数字电平间的关系




在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-105. 2.6GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与数字电平间的关系



在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-106. 2.6GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与 DSA 间的关系




在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-107. 2.6GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与 DSA 间的关系


### 7.12.3 2.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-108. 2.6GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与 DSA 间的关系




在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-109. 2.6GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与 DSA 间的关系




在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 100MHz BW TM1.1 NR

图 7-110. 2.6GHz 条件下 TX 100MHz NR ACPR 与 DSA 间的关系




在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 100MHz BW TM1.1 NR

图 7-111. 2.6GHz 条件下 TX 100MHz NR alt-ACPR 与 DSA 间的关系



在 2.6GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPPS}$ , 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 7-112. 2.6GHz 条件下 TX HD2 与数字振幅和输出频率间的关系




在 2.6 GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPPS}$ , 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 7-113. 2.6GHz 条件下 TX HD3 与数字振幅和输出频率间的关系


### 7.12.3 2.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，使用标称电源。默认条件：TX 输入数据速率 = 491.52MSPS， $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值)，交错模式，第一奈奎斯特区域输出，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ， $\text{Sin}(x)/x$  启用，DSA 校准，TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ，直接模式，2.6GHz 匹配，包括 PCB 和电缆损耗。ILn =  $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ ，并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 7-114. 2.6GHz (0 -  $f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-12dBFS) 输出频谱




$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ，直接模式，2.6GHz 匹配，包括 PCB 和电缆损耗。ILn =  $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ ，并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 7-115. 2.6GHz (0 -  $f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-6dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ，直接模式，2.6GHz 匹配，包括 PCB 和电缆损耗。ILn =  $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ ，并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 7-116. 2.6GHz (0 -  $f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-1dBFS) 输出频谱




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ ，交错模式，2.6GHz 匹配。偏移频率为 40MHz。输出功率 = -13dBFS。所有电源同时处于 MIN、TYP 或 MAX 电压。

图 7-117. 2.6GHz 条件下 TX IMD3 与电源电压间的关系


### 7.12.4 3.5 GHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$ , 3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 7-118. TX 输出功率与频率间的关系



$A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$ , 3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗


图 7-119. 3.5GHz 条件下 TX 输出功率与 DSA 设置间的关系



3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$


图 7-120. 3.5GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$


图 7-121. 3.5GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-122. 3.5GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗


积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-123. 3.5GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系




### 7.12.4 3.5 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用



3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗


图 7-124. 3.5GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗


任何 DSA 设置下都可能出现相位 DNL 峰值。

图 7-125. 3.5GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系




3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 7-126. 3.5GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系




3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 7-127. 3.5GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



3.5GHz 匹配, 1TX

图 7-128. 3.5GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系




3.5GHz 匹配, 1TX, 在 25°C 下校准

图 7-129. 3.5GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系


**7.12.4 3.5 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)**

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




3.5GHz 匹配, 1TX

图 7-130. 3.5GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



3.5GHz 匹配, 1TX, 在 25°C 下校准


图 7-131. 3.5GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



3.5GHz 匹配, 1TX

$$\text{差分相位误差} = \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$$


图 7-132. 3.5GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



3.5GHz 匹配, 1TX, 在 25°C 下校准

$$\text{差分相位误差} = \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$$


图 7-133. 3.5GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



3.5GHz 匹配, 1TX

$$\text{积分相位误差} = \text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$$

图 7-134. 3.5GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系




3.5GHz 匹配, 1TX, 在 25°C 下校准

$$\text{积分相位误差} = \text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$$

图 7-135. 3.5GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系


### 7.12.4 3.5 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




A.  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 3.5GHz 条件下匹配,  $A_{\text{out}} = -13\text{dBFS}$ 。

图 7-136. 3.5GHz 条件下 TX NSD 与 DSA 设置间的关系



20MHz 频率间隔, 3.5GHz 匹配, 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$ , 包括 PCB 和电缆损耗

图 7-137. 3.5GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系




20MHz 频率间隔, 3.5GHz 匹配

图 7-138. 3.5GHz 条件下 TX IMD3 与数字振幅和通道间的关系




3.5GHz 匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-139. 3.5GHz (频带 42) 条件下的 TX 20MHz LTE 输出频谱



3.5GHz 匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-140. 3.5GHz 条件下的 TX 20MHz LTE ACPR 与 DSA 设置间的关系




3.5GHz 匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-141. 3.5GHz 条件下的 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与 DSA 设置间的关系


### 7.12.4 3.5 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




3.5GHz 匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-142. 3.5GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与数字电平间的关系




3.5GHz 匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-143. 3.5GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与数字电平间的关系




在 3.5 GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$ , 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 7-144. 3.5GHz 条件下 TX 单频 HD2 与频率和数字电平间的关系




在 3.5GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$ , 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率。低谷是由于 HD3 下降至接近直流。

图 7-145. 3.5GHz 条件下 TX 单频 HD3 与频率和数字电平间的关系



在 3.5GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$ , 交错模式。

图 7-146. 3.5GHz (0 -  $f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-1dBFS) 输出频谱




在 3.5GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$ , 交错模式。

图 7-147. 3.5GHz (0 -  $f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-6dBFS) 输出频谱

### 7.12.4 3.5 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，使用标称电源。默认条件：TX 输入数据速率 = 491.52MSPS， $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值)，交错模式，第一奈奎斯特区域输出，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ， $\text{DSa} = 0\text{dB}$ ， $\text{Sin}(x)/x$  启用， $\text{DSa}$  校准，TX 时钟抖动启用




在 3.5GHz 条件下匹配， $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$ ，交错模式。

图 7-148. 3.5GHz (0 -  $f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-12dBFS) 输出频谱


### 7.12.5 4.9 GHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用,  $\text{DSA}$  校准, TX 时钟抖动启用




包括 PCB 和电缆损耗,  $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0$ , 4.9GHz 匹配

图 7-149. 11796.48MSPS 条件下的 TX 满量程与射频频率和通道间的关系




包括 PCB 和电缆损耗,  $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0$ , 4.9GHz 匹配

图 7-150. 5898.24MSPS、直接模式、第二奈奎斯特区域条件下的 TX 满量程与射频频率和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ ,  $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$ , 匹配 4.9GHz

图 7-151. 4.9GHz 条件下 TX 输出功率与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配  
差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-152. 4.9GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配  
差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 7-153. 4.9GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配  
积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-154. 4.9GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系


### 7.12.5 4.9 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-155. 4.9GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} + 1)$

图 7-156. 4.9GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配差分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} + 1)$

图 7-157. 4.9GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-158. 4.9GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系


### 7.12.5 4.9 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配  
积分增益误差 =  $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) +$   
( DSA 设置 )

图 7-159. 4.9GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}$   
( DSA 设置 )


图 7-160. 4.9GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}$   
( DSA 设置 )

任何 DSA 设置下都可能出现相位 DNL 峰值。

图 7-161. 4.9GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-162. 4.9GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系




### 7.12.5 4.9 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-163. 4.9GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 7-164. 4.9GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 7-165. 4.9GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-166. 4.9GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系


7.12.5 4.9 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变  
积分相位误差 = Phase ( DSA 设置 ) - Phase ( DSA 设置 = 0 )

图 7-167. 4.9GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配,  $P_{\text{OUT}} = -13\text{dBFS}$

图 7-168. 2.6GHz 条件下 TX 输出噪声与通道和衰减间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配,  $f_{\text{CENTER}} = 4.9\text{GHz}$ , 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$

图 7-169. 4.9GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配,  $f_{\text{CENTER}} = 4.9\text{GHz}$ , 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$

图 7-170. 4.9GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配,  $f_{\text{CENTER}} = 4.9\text{GHz}$ , 单音幅度为  $-13\text{dBFS}$ , 最差通道

图 7-171. 4.9GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和温度间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配,  $f_{\text{CENTER}} = 4.9\text{GHz}$ ,  $f_{\text{SPACING}} = 20\text{MHz}$

图 7-172. 4.9GHz 条件下 TX IMD3 与数字电平间的关系


### 7.12.5 4.9 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSa} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用,  $\text{DSa}$  校准, TX 时钟抖动启用




在 4.9GHz 条件下匹配, 单音,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$ , 交错模式, 40MHz 偏移,  $\text{DSa} = 0\text{dB}$

图 7-173. 4.9 GHz 条件下 TX 单频输出噪声与频率和振幅间的关系




TM1.1,  $P_{\text{OUT\_RMS}} = -13\text{dBFS}$

图 7-174. 4.9GHz 条件下的 TX 20MHz LTE 输出频谱




在 4.9GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-175. 4.9GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与数字电平间的关系




在 4.9GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-176. 4.9GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与数字电平间的关系



在 4.9GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-177. 4.9GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与 DSA 间的关系




在 4.9GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 7-178. 4.9GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与 DSA 间的关系


7.12.5 4.9 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 交错模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSa} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用,  $\text{DSa}$  校准, TX 时钟抖动启用




在 4.9GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$ , 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 7-179. 4.9GHz 条件下 TX HD2 与数字振幅和输出频率间的关系




在 4.9GHz 条件下匹配,  $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$ , 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 7-180. 4.9GHz 条件下 TX HD3 与数字振幅和输出频率间的关系




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 4.9GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。  $\text{ILn} = f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 7-181. 4.9GHz (0 -  $f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-12dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 4.9GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。  $\text{ILn} = f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 7-182. 4.9GHz (0 -  $f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-6dBFS) 输出频谱




$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ , 交错模式, 4.9GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。  $\text{ILn} = f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 7-183. 4.9GHz (0 -  $f_{\text{DAC}}$ ) 条件下的 TX 单频 (-1dBFS) 输出频谱


### 7.12.6 8.1 GHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 8.1GHz 匹配




包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-184. 8.11GHz 条件下 TX 输出功率与频率间的关系



包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-185. 8.11 GHz 条件下 TX 输出功率与 DSA 设置间的关系



包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-186. 8.11GHz 条件下 TX 输出功率与温度间的关系




图 7-177. 8.11GHz 条件下 TX DSA 未校准振幅微分非线性




图 7-188. 8.11GHz 条件下 TX DSA 校准振幅微分非线性




图 7-189. 8.11GHz 条件下 TX DSA 未校准振幅微分非线性

### 7.12.6 8.1 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 8.1GHz 匹配




图 7-190. 8.1GHz 条件下 TX DSA 校准振幅微分非线性




图 7-191. 8.1GHz 条件下 TX DSA 未校准振幅积分非线性




图 7-192. 8.1GHz 条件下 TX DSA 校准振幅积分非线性




图 7-193. 8.1GHz 条件下 TX DSA 未校准振幅积分非线性




图 7-194. 8.1GHz 条件下 TX DSA 校准振幅积分非线性




图 7-195. 8.1GHz 条件下 TX DSA 未校准相位微分非线性

### 7.12.6 8.1 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 8.1GHz 匹配




图 7-196. 8.1GHz 条件下 TX DSA 校准相位微分非线性




图 7-197. 8.1GHz 条件下 TX DSA 未校准相位微分非线性




图 7-198. 8.1GHz 条件下 TX DSA 校准相位微分非线性




图 7-199. 8.1GHz 条件下 TX DSA 未校准相位积分非线性




图 7-200. 8.1GHz 条件下 TX DSA 校准相位积分非线性




图 7-201. 8.1GHz 条件下 TX DSA 未校准相位积分非线性

### 7.12.6 8.1 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，使用标称电源。默认条件：TX 输入数据速率 = 491.52MSPS， $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值)，混合模式，第一奈奎斯特区域输出，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ， $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ， $\text{Sin}(x)/x$  启用， $\text{DSA}$  校准，TX 时钟抖动启用，8.1GHz 匹配






图 7-202. 8.1GHz 条件下 TX DSA 校准相位积分非线性




-1dBFS

图 7-203. 8.1GHz 条件下 TX 单音输出频谱




-1dBFS

图 7-204. 8.1GHz 条件下 TX 单音输出频谱




-6dBFS

图 7-205. 8.1GHz 条件下 TX 单音输出频谱



-6dBFS

图 7-206. 8.1GHz 条件下 TX 单音输出频谱




-12dBFS

图 7-207. 8.1GHz 条件下 TX 单音输出频谱




### 7.12.6 8.1 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 8.1GHz 匹配




-12dBFS

图 7-208. 8.11GHz 条件下 TX 单音输出频谱




50MHz 频率间隔, 单音幅度为 -7dBFS

图 7-209. 8.11GHz 条件下 TX 双音输出频谱




50MHz 频率间隔, 单音幅度为 -7dBFS

图 7-210. 8.11GHz 条件下 TX 双音输出频谱




50MHz 频率间隔, 单音幅度为 -12dBFS

图 7-211. 8.11GHz 条件下 TX 双音输出频谱



50MHz 频率间隔, 单音幅度为 -12dBFS

图 7-212. 8.11GHz 条件下 TX 双音输出频谱




单音幅度为 -7dBFS, 50MHz 频率间隔

图 7-213. 8.11GHz 条件下 TX IMD3 与数字振幅间的关系


### 7.12.6 8.1 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 8.1GHz 匹配




单音幅度为 -7dBFS, 50MHz 频率间隔

图 7-214. 8.11GHz 条件下 TX IMD3 与数字振幅间的关系




50MHz 频率间隔

图 7-215. 8.11 GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系




50MHz 频率间隔

图 7-216. 8.11 GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系




50MHz 频率间隔

图 7-217. 8.11GHz 条件下 TX 双音 SFDR 与数字振幅间的关系



50MHz 偏移

图 7-218. 8.11GHz 条件下 TX NSD 与数字振幅间的关系




50MHz 偏移

图 7-219. 8.11GHz 条件下 TX NSD 与数字振幅间的关系


### 7.12.6 8.1 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 8.1GHz 匹配



50MHz 偏移

图 7-220. 8.11 GHz 条件下 TX NSD 与 DSA 设置间的关系



50MHz 偏移

图 7-221. 8.11 GHz 条件下 TX NSD 与 DSA 设置间的关系




图 7-222. 8.11GHz 条件下 TX NR100MHz ACPR 与 DSA 设置间的关系




图 7-223. 8.11GHz 条件下 TX NR100MHz alt-ACPR 与 DSA 设置间的关系




图 7-224. 8.11GHz 条件下 TX NR100MHz EVM 与 DSA 设置间的关系

### 7.12.6 8.1 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{REF} = 491.52\text{MHz}$ ,  $A_{OUT} = -1\text{dBFS}$ ,  $DSA = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 8.1GHz 匹配




图 7-225. 8.1GHz 条件下 TX 100MHz NR 输出频谱




图 7-226. 8.1GHz 条件下 TX 100MHz NR EVM

### 7.12.6 8.1 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，使用标称电源。默认条件：TX 输入数据速率 = 491.52MSPS， $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (24 倍插值)，混合模式，第一奈奎斯特区域输出，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ， $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ， $\text{Sin}(x)/x$  启用，DSA 校准，TX 时钟抖动启用，8.1GHz 匹配




图 7-227. 8.1GHz 条件下 TX 4x100MHz NR 输出频谱





图 7-228. 8.1GHz 条件下 TX 4x100MHz NR 输出频谱


### 7.12.7 9.6 GHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (8 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 1474.56\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 9.6GHz 匹配




包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-229. 9.61GHz 条件下 TX 输出功率与频率间的关系



包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-230. 9.61GHz 条件下 TX 输出功率与频率间的关系



包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-231. 9.61GHz 条件下 TX 输出功率与 DSA 设置间的关系




图 7-232. TX DSA 未校准振幅微分非线性




图 7-233. TX DSA 校准振幅微分非线性




图 7-234. TX DSA 未校准振幅微分非线性

### 7.12.7 9.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (8 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 1474.56\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ , Sin(x)/x 启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 9.6GHz 匹配




图 7-235. TX DSA 校准振幅微分非线性




图 7-236. TX DSA 未校准振幅积分非线性




图 7-237. TX DSA 校准振幅积分非线性




图 7-238. TX DSA 未校准振幅积分非线性




图 7-239. TX DSA 校准振幅积分非线性




图 7-240. TX DSA 未校准相位微分非线性

### 7.12.7 9.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (8 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 1474.56\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 9.6GHz 匹配




图 7-241. TX DSA 校准相位微分非线性




图 7-242. TX DSA 未校准相位微分非线性




图 7-243. TX DSA 校准相位微分非线性




图 7-244. TX DSA 未校准相位积分非线性




图 7-245. TX DSA 校准相位积分非线性




图 7-246. TX DSA 未校准相位积分非线性



### 7.12.7 9.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (8 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 1474.56\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ , Sin(x)/x 启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 9.6GHz 匹配






图 7-247. TX DSA 校准振幅积分非线性




50MHz 频率间隔

图 7-248. 9.61GHz 条件下 TX IMD3 与数字振幅间的关系




50MHz 频率间隔

图 7-249. 9.61GHz 条件下 TX IMD3 与数字振幅间的关系




50MHz 频率间隔

图 7-250. 9.61 GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系



50MHz 频率间隔

图 7-251. 9.61 GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系



50MHz 频率间隔

图 7-252. 9.61 GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系

### 7.12.7 9.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (8 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 1474.56\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 9.6GHz 匹配




图 7-253. 9.61GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔间的关系




图 7-254. 9.61GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔间的关系




图 7-255. 9.61GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔间的关系




图 7-256. 9.61GHz 条件下 TX NSD 与数字振幅间的关系




图 7-257. 9.61GHz 条件下 TX NSD 与数字振幅间的关系




图 7-258. 9.61 GHz 条件下 TX NSD 与 DSA 设置间的关系

### 7.12.7 9.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (8 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 1474.56\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ , Sin(x)/x 启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 9.6GHz 匹配




图 7-259. 9.61 GHz 条件下 TX NSD 与 DSA 设置间的关系






图 7-260. 9.61 GHz 条件下 TX NSD 与 DSA 设置间的关系




50MHz 频率间隔

图 7-261. 9.61GHz 条件下 TX 双音 SFDR 与数字振幅间的关系




包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-262. 9.61GHz 和 -1dBFS (宽带) 条件下 TX 单音频谱



包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-263. 9.61GHz 和 -1dBFS (400MHz 带宽) 条件下 TX 单音频谱




包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-264. 9.61GHz 和 -6dBFS (宽带) 条件下 TX 单音频谱


### 7.12.7 9.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (8 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 1474.56\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 9.6GHz 匹配




包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-265. 9.61GHz 和 -6dBFS (400MHz 带宽) 条件下 TX 单音频谱




包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-266. 9.61GHz 和 -12dBFS (宽带) 条件下 TX 单音频谱




包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-267. 9.61GHz 和 -12dBFS (400MHz 带宽) 条件下 TX 单音频谱




包括 PCB 和电缆损耗、50MHz 频率间隔。

图 7-268. 9.61GHz 和 -7dBFS (宽带) 条件下 TX 双音频谱



包括 PCB 和电缆损耗、50MHz 频率间隔。

图 7-269. 9.61GHz 和 -7dBFS (400MHz 带宽) 条件下 TX 双音频谱




包括 PCB 和电缆损耗、50MHz 频率间隔。

图 7-270. 9.61GHz 和 -12dBFS (宽带) 条件下 TX 双音频谱


### 7.12.7 9.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 491.52MSPS,  $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$  (8 倍插值), 混合模式, 第一奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, 其中  $f_{\text{REF}} = 1474.56\text{MHz}$ ,  $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ,  $\text{DSA} = 0\text{dB}$ ,  $\text{Sin}(x)/x$  启用, DSA 校准, TX 时钟抖动启用, 9.6GHz 匹配



包括 PCB 和电缆损耗、50MHz 频率间隔。

图 7-271. 9.61GHz 和 -12dBFS (400MHz 带宽) 条件下 TX 双音频谱



单边带, 外部时钟模式, 减去输入时钟相位噪声

图 7-272. 9.61GHz 条件下 TX 附加相位噪声与偏移频率间的关系




图 7-273. 9.61GHz 条件下 TX NR100MHz ACPR 与 DSA 设置间的关系




图 7-274. 9.61GHz 条件下 TX NR100MHz alt-ACPR 与 DSA 设置间的关系





图 7-275. 9.61GHz 条件下 TX NR100MHz EVM 与 DSA 设置间的关系


### 7.12.7 9.6 GHz 下的 TX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  时的典型值，使用标称电源。默认条件：TX 输入数据速率 = 491.52MSPS， $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$  (8 倍插值)，混合模式，第一奈奎斯特区域输出，PLL 时钟模式，其中  $f_{REF} = 1474.56\text{MHz}$ ， $A_{OUT} = -1\text{dBFS}$ ， $DSA = 0\text{dB}$ ， $\text{Sin}(x)/x$  启用，DSA 校准，TX 时钟抖动启用，9.6GHz 匹配



包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-276. 9.61GHz 条件下 TX NR100MHz 输出频谱




包括 PCB 和电缆损耗。

图 7-277. 9.61GHz 条件下 TX 4xNR100MHz 输出频谱


### 7.12.8 800 MHz 下的 RX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 0.8GHz 匹配时，标准化为 830MHz

图 7-278. 通道 1RX 的 RX 带内增益平坦度， $f_{\text{IN}} = 830\text{MHz}$




使用 0.8GHz 匹配时，为每个通道标准化为 25°C 时的满量程

图 7-279. 800MHz 条件下 RX 输入满量程与温度和通道间的关系



使用 0.8GHz 匹配时，标准化为 25°C 时的相位


图 7-280.  $f_{\text{OUT}} = 0.8\text{GHz}$  时 RX 输入相位与温度和 DSA 间的关系



使用 0.8GHz 匹配

$$\text{差分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$$


图 7-281. 0.8GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 0.8GHz 匹配

$$\text{差分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$$

图 7-282. 0.8GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系




使用 0.8GHz 匹配

$$\text{积分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$$

图 7-283. 0.8GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系


7.12.8 800 MHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 0.8GHz 匹配  
积分振幅误差 =  $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 7-284. 2.6GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系




使用 0.8GHz 匹配  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

图 7-285. 0.8GHz 条件下 RX 未校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系




使用 0.8GHz 匹配  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

图 7-286. 0.8GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系




使用 0.8GHz 匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-287. 0.8GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 0.8GHz 匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-288. 0.8GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系




使用 0.8GHz 匹配时， $f_{\text{IN}} = 840\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$

图 7-289. 0.8GHz 条件下的 RX 输出 FFT




### 7.12.8 800 MHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 0.8GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 7-290. 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与温度间的关系




使用 0.8GHz 匹配时，DSA 设置 = 12dB，偏移频率为 12.5MHz

图 7-291. 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和温度间的关系




使用 0.8GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 7-292. 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和通道间的关系




A. 使用 0.8GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔 = 20MHz

图 7-293. 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系



使用 0.8GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔 = 20MHz

图 7-294. 0.8GHz 条件下 RX IMD5 与 DSA 设置和温度间的关系




使用 0.8GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 4dB

图 7-295. 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系


7.12.8 800 MHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{REF} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{IN} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 0.8GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 12dB

图 7-296. 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系




使用 0.8GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 12dB

图 7-297. 0.8GHz 条件下 Rx IMD5 与输入电平和温度间的关系




使用 0.8GHz 匹配时，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-298. 0.8GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系




使用 0.8GHz 匹配时，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-299. 0.8GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和温度间的关系



使用 0.8GHz 匹配时，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-300. 0.8GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系




使用 0.8GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-301. 0.8GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系


### 7.12.8 800 MHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 0.8GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-302. 0.8GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系




使用 0.8GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-303. 0.8GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系




使用 0.8GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-304. 0.8GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系




使用 0.8GHz 匹配

图 7-305. 0.8GHz 条件下 RX 非 HD2/3 与 DSA 设置间的关系



使用 0.8GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 7-306. 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与电源和通道间的关系




使用 0.8GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 7-307. 0.8GHz 条件下 RX IMD5 与电源和通道间的关系

### 7.12.8 800 MHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{REF} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{IN} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 0.8GHz 匹配时，偏移为 12.5MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 7-308. 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源和通道间的关系


### 7.12.9 1.75-1.9 GHz 下的 RX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{REF} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{IN} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 1.8GHz 匹配时，标准化为 1.75GHz

图 7-309. RX 带内增益平坦度， $f_{IN} = 1750\text{MHz}$




使用 1.8GHz 匹配时，为每个通道标准化为 25°C 时的满量程

图 7-310. 1.75GHz 条件下 RX 输入满量程与温度和通道间的关系



使用 2.6GHz 匹配时，标准化为 25°C 时的相位

图 7-311.  $f_{IN} = 1.75\text{GHz}$  时 RX 输入相位与温度和 DSA 间的关系




使用 1.8GHz 匹配

$$\text{差分振幅误差} = P_{IN}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{IN}(\text{DSA 设置}) + 1$$

图 7-312. 1.75GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系

### 7.12.9 1.75-1.9 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)


$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



使用 1.8GHz 匹配

$$\text{差分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$$


图 7-313. 1.75GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 1.8GHz 匹配

$$\text{积分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$$


图 7-314. 1.75GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 1.8GHz 匹配

$$\text{积分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$$


图 7-315. 1.75GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 1.8GHz 匹配

$$\text{差分相位误差} = \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$$


图 7-316. 1.75GHz 条件下 RX 未校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 1.8GHz 匹配

$$\text{差分相位误差} = \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$$

图 7-317. 1.75GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系




使用 1.8GHz 匹配

$$\text{积分相位误差} = \text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$$

图 7-318. 1.75GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系


7.12.9 1.75-1.9 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 1.8GHz 匹配  
积分相位误差 = Phase ( DSA 设置 ) - Phase ( DSA 设置 = 0 )

图 7-319. 1.75GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系




使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$

图 7-320. 1.75GHz 条件下的 RX 输出 FFT




使用 1.8GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 7-321. 1.75GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与温度间的关系




使用 1.8GHz 匹配时，DSA 设置 = 12dB，偏移频率为 12.5MHz

图 7-322. 1.75GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入幅度和温度间的关系



使用 1.8GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 7-323. 1.75GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入幅度和通道间的关系




使用 1.8GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔 = 20MHz

图 7-324. 1.75GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系


### 7.12.9 1.75-1.9 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 1.8GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 4dB

图 7-325. 1.75GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系




使用 1.8GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 12dB

图 7-326. 1.75GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系




使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-327. 1.9GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系




使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-328. 1.9GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和温度间的关系



使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-329. 1.9GHz 条件下 RX HD2 与输入振幅和通道间的关系




使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-330. 1.9GHz 条件下 RX HD2 与输入振幅和温度间的关系


### 7.12.9 1.75-1.9 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，DDC 旁路模式（对于表征，仅 TI 模式）

图 7-331. 1.9GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系




使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，DDC 旁路模式（对于表征，仅 TI 模式）

图 7-332. 1.9GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系




使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，DDC 旁路模式（对于表征，仅 TI 模式）

图 7-333. 1.9GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系




使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，DDC 旁路模式（对于表征，仅 TI 模式）

图 7-334. 1.9GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系



使用 1.8GHz 匹配时，抽取因子为 3

图 7-335. 1.75GHz 条件下 RX 带内 SFDR ( $\pm 400\text{MHz}$ ) 与输入振幅间的关系




使用 1.8GHz 匹配

图 7-336. 1.75GHz 条件下 RX 非 HD2/3 与 DSA 设置间的关系




### 7.12.9 1.75-1.9 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



使用 1.8GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 7-337. 1.75GHz 条件下 RX IMD3 与电源和通道间的关系




使用 1.8GHz 匹配时，偏移为 12.5MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 7-338. 1.75GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源和通道间的关系


### 7.12.10 2.6 GHz 下的 RX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




通过匹配，为每个 DSA 设置标准化为 2.6GHz 下的功率

图 7-339. RX 带内增益平坦度， $f_{\text{IN}} = 2600\text{MHz}$




使用 2.6GHz 匹配时，为每个通道标准化为 25°C 时的满量程

图 7-340. 2.6GHz 条件下 RX 输入满量程与温度和通道间的关系



使用 2.6GHz 匹配  
积分相位误差 = Phase ( DSA 设置 ) - Phase ( DSA 设置 = 0 )

图 7-341. 2.6GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系




使用 2.6GHz 匹配时， $f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$

图 7-342. 2.6GHz 条件下的 RX 输出 FFT


### 7.12.10 2.6 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 2.6GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 7-343. 2.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与温度间的关系




使用 2.6GHz 匹配时，DSA 设置 = 12dB，偏移频率为 12.5MHz

图 7-344. 2.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和温度间的关系




使用 2.6GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 7-345. 2.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和通道间的关系




使用 2.6GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔 = 20MHz

图 7-346. 2.6GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系



使用 2.6GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 4dB

图 7-347. 2.6GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系




使用 2.6GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 12dB

图 7-348. 2.6GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系


### 7.12.10 2.6 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 2.6GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-349. 2.6GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系




使用 2.6GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-350. 2.6GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系




使用 2.6GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-351. 2.6GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系




使用 2.6GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-352. 2.6GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系



使用 2.6GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-353. 2.6GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系




使用 2.6GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-354. 2.6GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系


### 7.12.10 2.6 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 2.6GHz 匹配时，抽取因子为 4

图 7-355. 2.6GHz 条件下 RX 带内 SFDR ( $\pm 300\text{MHz}$ ) 与输入振幅和温度间的关系




使用 2.6GHz 匹配

图 7-356. 2.6GHz 条件下 Rx 非 HD2/3 与 DSA 设置间的关系



使用 2.6GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 7-357. 2.6GHz 条件下 RX IMD3 与电源和通道间的关系




使用 2.6GHz 匹配时，偏移为 12.5MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 7-358. 2.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源和通道间的关系


### 7.12.11 3.5 GHz 下的 RX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 3.6GHz 匹配时，标准化为 3.6GHz

图 7-359. RX 带内增益平坦度， $f_{\text{IN}} = 3600\text{MHz}$



使用 3.6GHz 匹配时，标准化为 25°C 时的相位


图 7-360. 3.6GHz 条件下 RX 输入相位与温度间的关系



使用 3.6GHz 匹配

$$\text{差分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$$


图 7-361. 3.6GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 3.6GHz 匹配

$$\text{差分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$$


图 7-362. 3.6GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 3.6GHz 匹配

$$\text{积分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$$

图 7-363. 3.6GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系




使用 3.6GHz 匹配

$$\text{积分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$$

图 7-364. 3.6GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系

### 7.12.11 3.5 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)


$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



使用 3.6GHz 匹配

差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$


图 7-365. 3.6GHz 条件下 RX 未校准相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 3.6GHz 匹配

差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$


图 7-366. 3.6GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 3.6GHz 匹配

积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$


图 7-367. 3.6GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 3.6GHz 匹配


积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-368. 3.6GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 3.6GHz 匹配时， $f_{\text{IN}} = 3610\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$

图 7-369. 3.6GHz 条件下的 RX 输出 FFT




使用 3.5GHz 匹配时，单音幅度为  $-7\text{dBFS}$ ，频率间隔为 20MHz

图 7-370. 3.6GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系


### 7.12.11 3.5 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 3.5GHz 匹配时，频率间隔为 20MHz

图 7-371. 3.6GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系




使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-372. 3.6GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系




使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-373. 3.6GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和温度间的关系




使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-374. 3.6GHz 条件下 Rx HD2 与输入电平和通道间的关系



使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-375. 3.6GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系




使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-376. 3.6GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系


### 7.12.11 3.5 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-377. 3.6GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系




使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-378. 3.6GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系




使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-379. 3.6GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系




使用 3.5GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 7-380. 3.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入电平和 DSA 设置间的关系



使用 3.5GHz 匹配

图 7-381. 3.6GHz 条件下 RX 带内 SFDR ( $\pm 200\text{MHz}$ ) 与输入电平和通道间的关系




使用 3.5GHz 匹配

图 7-382. RX SFDR, 在 3.6GHz 时不包括 HD2/3 与 DSA 设置和通道间的关系




### 7.12.11 3.5 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)


$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



使用 3.6GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压  
图 7-383. 3.6GHz 条件下 RX IMD3 与电源电压和通道间的关系




使用 3.6GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压  
图 7-384. 3.6GHz 条件下 RX IMD5 与电源电压和通道间的关系




使用 3.6GHz 匹配时，单音幅度为 -20dBFS，偏移频率为 12.5MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压  
图 7-385. 3.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源电压和通道间的关系

### 7.12.12 4.9 GHz 下的 RX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




通过匹配，为每个 DSA 设置标准化为 4.9 GHz 下的功率  
图 7-386. RX 带内增益平坦度， $f_{\text{IN}} = 4900\text{MHz}$



使用 4.9GHz 匹配时，为每个通道标准化为 25°C 时的满量程  
图 7-387. 4.9GHz 条件下 RX 输入满量程与温度和通道间的关系


### 7.12.12 4.9 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12GHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



使用 4.9GHz 匹配时，标准化为 25°C 时的相位


图 7-388.  $f_{\text{OUT}} = 4.9\text{GHz}$  时 RX 输入相位与温度和 DSA 间的关系



使用 4.9GHz 匹配

$$\text{差分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$$


图 7-389. 4.9GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 4.9GHz 匹配

$$\text{差分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$$


图 7-390. 4.9GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 4.9GHz 匹配

$$\text{积分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$$


图 7-391. 4.9GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 4.9GHz 匹配

$$\text{积分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$$

图 7-392. 4.9GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系




使用 4.9GHz 匹配

$$\text{差分相位误差} = \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$$

图 7-393. 4.9GHz 条件下 RX 未校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系


### 7.12.12 4.9 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 4.9GHz 匹配  
差分相位误差 =  $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

图 7-394. 4.9GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系




使用 4.9GHz 匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-395. 4.9GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系




使用 4.9GHz 匹配  
积分相位误差 =  $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 7-396. 4.9GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系




使用 4.9GHz 匹配时， $f_{\text{IN}} = 4910\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$

图 7-397. 4.9GHz 条件下的 RX 输出 FFT



使用 4.9GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 7-398. 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与温度间的关系




使用 4.9GHz 匹配时，DSA 设置 = 12dB，偏移频率为 12.5MHz

图 7-399. 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和温度间的关系


### 7.12.12 4.9 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 4.9GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 7-400. 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和通道间的关系




使用 4.9GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔 = 20MHz

图 7-401. 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系




使用 4.9GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 4dB

图 7-402. 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系




使用 4.9GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 12dB

图 7-403. 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系



使用 4.9GHz 匹配时，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式（对于表征，仅 TI 模式）

图 7-404. 4.9GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系




使用 4.9GHz 匹配时，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式（对于表征，仅 TI 模式）

图 7-405. 4.9GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 和温度间的关系


### 7.12.12 4.9 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 4.9GHz 匹配时，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-406. 4.9GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系




使用 4.9GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-407. 4.9GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系




使用 4.9GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-408. 4.9GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系




使用 4.9GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-409. 4.9GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系



使用 4.9GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 7-410. 4.9GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系




使用 4.9GHz 匹配时，抽取因子为 3

图 7-411. 4.9GHz 条件下 RX 带内 SFDR ( $\pm 400\text{MHz}$ ) 与输入振幅和通道间的关系


**7.12.12 4.9 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)**

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。




使用 4.9GHz 匹配

图 7-412. 4.9GHz 条件下 RX 非 HD2/3 与 DSA 设置间的关系



使用 4.9GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 7-413. 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与电源和通道间的关系




使用 4.9GHz 匹配时，偏移为 12.5MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 7-414. 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源和通道间的关系


**7.12.13 8.1 GHz 下的 RX 典型特性**

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 1474.56MSPS (抽取因子为 2)，外部时钟模式，其中  $f_{\text{CLK}} = 11796.48\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB，8.1GHz 匹配。



标准化为 8.11GHz

图 7-415. RX 振幅与频率和通道间的关系




1RX 和 3RX，标准化为 8.11GHz

图 7-416. RX 振幅与频率和 DSA 设置间的关系

### 7.12.13 8.1 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 1474.56MSPS (抽取因子为 2)，外部时钟模式，其中  $f_{\text{CLK}} = 11796.48\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB，8.1GHz 匹配。



2RX 和 4RX，标准化为 8.11GHz

图 7-417. RX 振幅与频率和 DSA 设置间的关系




图 7-418. 8.11GHz 条件下 RX 振幅微分非线性




图 7-419. 8.11GHz 条件下 RX 振幅积分非线性




图 7-420. 8.11GHz 条件下 RX 相位微分非线性





图 7-421. 8.11GHz 条件下 RX 相位微分非线性



50MHz 频率间隔

图 7-422. 8.11 GHz 条件下 RX IMD3 与输入振幅间的关系

### 7.12.13 8.1 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 1474.56MSPS (抽取因子为 2)，外部时钟模式，其中  $f_{\text{CLK}} = 11796.48\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB，8.1GHz 匹配。




图 7-423. 8.11 GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置间的关系




图 7-424. 8.11 GHz 条件下 RX IMD3 与频率间隔间的关系




图 7-425. 8.11GHz 条件下 RX NSD 与数字振幅间的关系




图 7-426. 8.11GHz 条件下 RX NSD 与数字振幅间的关系




图 7-427. 8.11 GHz 条件下 RX NSD 与 DSA 设置间的关系




图 7-428. 8.11 GHz 条件下 RX NSD 与 DSA 设置间的关系



### 7.12.13 8.1 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 1474.56MSPS (抽取因子为 2)，外部时钟模式，其中  $f_{\text{CLK}} = 11796.48\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB，8.1GHz 匹配。




图 7-429. 8.1GHz 条件下 RX HD2 与数字振幅间的关系




图 7-430. 8.1 GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置间的关系




图 7-431. 8.1GHz 条件下 RX HD3 与数字振幅间的关系




图 7-432. 8.1 GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置间的关系




图 7-433. 8.1GHz 条件下 RX 双音 SFDR 与数字振幅间的关系





图 7-434. 8.1GHz 条件下 RX 单音输出 FFT, -1dBFS


### 7.12.13 8.1 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 1474.56MSPS (抽取因子为 2)，外部时钟模式，其中  $f_{\text{CLK}} = 11796.48\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB，8.1GHz 匹配。




外部时钟模式

图 7-435. 8.1GHz 条件下 RX 单音输出 FFT, -3dBFS




外部时钟模式

图 7-436. 8.1GHz 条件下 RX 单音输出 FFT, -6dBFS




外部时钟模式

图 7-437. 8.1GHz 条件下 RX 单音输出 FFT, -12dBFS




外部时钟模式

图 7-438. 8.1GHz 条件下 RX 单音输出 FFT, -30dBFS



外部时钟模式

图 7-439. 8.1GHz 条件下 RX 单音输出 FFT, -60dBFS




外部时钟模式，单音幅度为 -7dBFS


图 7-440. 8.1GHz 条件下 RX 双音输出 FFT

### 7.12.13 8.1 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)


$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 1474.56MSPS (抽取因子为 2)，外部时钟模式，其中  $f_{\text{CLK}} = 11796.48\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB，8.1GHz 匹配。



外部时钟模式，单音幅度为 -12dBFS  
图 7-441. 8.11GHz 条件下 RX 双音输出 FFT




外部时钟模式，单音幅度为 -30dBFS  
图 7-442. 8.11GHz 条件下 RX 双音输出 FFT




外部时钟模式，单音幅度为 -60dBFS  
图 7-443. 8.11GHz 条件下 RX 双音输出 FFT

### 7.12.14 9.6 GHz 下的 RX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 1474.56MSPS (抽取因子为 2)，外部时钟模式，其中  $f_{\text{CLK}} = 11796.48\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB，9.6GHz 匹配。



标准化为 9.6GHz，9.6GHz 条件下 RX 输入振幅与频率间的关系  
图 7-444. RX 输入振幅与频率间的关系



标准化为 9.6 GHz  
图 7-445. GHz

### 7.12.14 9.6 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 1474.56MSPS (抽取因子为 2)，外部时钟模式，其中  $f_{\text{CLK}} = 11796.48\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB，9.6GHz 匹配。




图 7-446. 9.6GHz 条件下 RX 振幅微分非线性




图 7-447. 9.6GHz 条件下 RX 振幅积分非线性




图 7-448. 9.6GHz 条件下 RX 相位微分非线性




图 7-449. 9.6GHz 条件下 RX 相位积分非线性




图 7-450. 9.6GHz 条件下 RX IMD3 与数字振幅间的关系




图 7-451. 9.6 GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置间的关系

### 7.12.14 9.6 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 1474.56MSPS (抽取因子为 2)，外部时钟模式，其中  $f_{\text{CLK}} = 11796.48\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB，9.6GHz 匹配。




图 7-452. 9.6 GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置间的关系




图 7-453. 9.6 GHz 条件下 RX IMD3 与频率间隔间的关系




图 7-454. 9.6GHz 条件下 RX NSD 与数字振幅间的关系




图 7-455. 9.6GHz 条件下 RX NSD 与数字振幅间的关系




图 7-456. 9.6 GHz 条件下 RX NSD 与 DSA 设置间的关系




图 7-457. 9.6GHz 条件下 RX HD2 与数字电平间的关系

### 7.12.14 9.6 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 1474.56MSPS (抽取因子为 2)，外部时钟模式，其中  $f_{\text{CLK}} = 11796.48\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB，9.6GHz 匹配。




图 7-458. 9.6 GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置间的关系




图 7-459. 9.6GHz 条件下 RX HD3 与数字电平间的关系






图 7-460. 9.6 GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置间的关系




-1dBFS

图 7-461. 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT



-6dBFS

图 7-462. 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT




-3dBFS

图 7-463. 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT


### 7.12.14 9.6 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 1474.56MSPS (抽取因子为 2)，外部时钟模式，其中  $f_{\text{CLK}} = 11796.48\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB，9.6GHz 匹配。




-6dBFS

图 7-464. 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT




-12dBFS

图 7-465. 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT




-30dBFS

图 7-466. 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT




-60dBFS

图 7-467. 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT



9.585GHz 和 9.635GHz，单音幅度为 -7dBFS

图 7-468. 9.61GHz 条件下 RX 双音输出 FFT




9.585GHz 和 9.635GHz，单音幅度为 -12dBFS

图 7-469. 9.61GHz 条件下 RX 双音输出 FFT


### 7.12.14 9.6 GHz 下的 RX 典型特性 (continued)

$T_A = +25^\circ\text{C}$  且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 1474.56MSPS (抽取因子为 2)，外部时钟模式，其中  $f_{\text{CLK}} = 11796.48\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB，9.6GHz 匹配。



9.585GHz 和 9.635GHz，单音幅度为 -30dBFS

图 7-470. 9.61GHz 条件下 RX 双音输出 FFT




9.585GHz 和 9.635GHz，单音幅度为 -60dBFS

图 7-471. 9.61GHz 条件下 RX 双音输出 FFT




7.12.15 PLL 和时钟典型特性




在 TX 输出端测量，通过  $20 \times \log_{10}(12\text{GHz}/f_{\text{OUT}})$  标准化为 12GHz

图 7-472. 12GHz 条件下 PLL 和外部时钟的相位噪声与偏移频率间的关系




PLL 启用,  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-473.  $f_{\text{OUT}} = 2610\text{MHz}$  时相位噪声与偏移频率和  $f_{\text{VCO}}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{\text{VCO}} = 11796.48\text{MHz}$ ,  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-474.  $f_{\text{OUT}} = 1910\text{MHz}$  时 12GHz VCO 相位噪声与偏移频率和温度间的关系




PLL 启用,  $f_{\text{VCO}} = 11796.48\text{MHz}$ ,  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-475. 25°C 条件下 12GHz VCO 相位噪声与偏移频率和  $f_{\text{OUT}}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{\text{VCO}} = 11796.48\text{MHz}$ ,  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-476. -40°C 条件下 12GHz VCO 相位噪声与偏移频率和  $f_{\text{OUT}}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{\text{VCO}} = 11796.48\text{MHz}$ ,  $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-477. 110°C 条件下 12GHz VCO 相位噪声与偏移频率和  $f_{\text{OUT}}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$ ,  $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-478.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 12GHz VCO 相位噪声与偏移频率和 CP 设置间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$ , 1kHz 至 100MHz, 单侧集成带宽, 在 TX 输出端测量

图 7-479.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 12GHz VCO 积分相位噪声与温度和  $f_{REF}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-480.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 12GHz VCO 相位噪声 (600kHz 偏移条件下) 与温度和  $f_{REF}$  间的关系




A. PLL 启用,  $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-481.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 12GHz VCO 相位噪声 (800kHz 偏移条件下) 与温度和  $f_{REF}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-482.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 12GHz VCO 相位噪声 (1MHz 偏移条件下) 与温度和  $f_{REF}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-483.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 12GHz VCO 相位噪声 (1.8MHz 偏移条件下) 与温度和  $f_{REF}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-484.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 12GHz VCO 相位噪声 (5MHz 偏移条件下) 与温度和  $f_{REF}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-485.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 12GHz VCO 相位噪声 (50MHz 偏移条件下) 与温度和  $f_{REF}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$ ,  $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-486.  $f_{OUT} = 1910\text{MHz}$  时 10GHz VCO 相位噪声与偏移频率和温度间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$ ,  $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-487. 25°C 条件下的 10GHz VCO 相位噪声与偏移频率和  $f_{OUT}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$ ,  $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-488. -40°C 条件下 10GHz VCO 相位噪声与偏移频率和  $f_{OUT}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$ ,  $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-489. 110°C 条件下 10GHz VCO 相位噪声与偏移频率和  $f_{OUT}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$ , 1kHz 至 100MHz, 单侧集成带宽, 在 TX 输出端测量

图 7-490.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 10GHz VCO 积分相位噪声与温度和  $f_{REF}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-491.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 10GHz VCO 相位噪声 (600kHz 条件下) 与温度和  $f_{REF}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-492.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 10GHz VCO 相位噪声 (800kHz 条件下) 与温度和  $f_{REF}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-493.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 10GHz VCO 相位噪声 (1MHz 条件下) 与温度和  $f_{REF}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-494.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 10GHz VCO 相位噪声 (1.8MHz 条件下) 与温度和  $f_{REF}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-495.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 10GHz VCO 相位噪声 (5MHz 条件下) 与温度和  $f_{REF}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-496.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 10GHz VCO 相位噪声 (50MHz 条件下) 与温度和  $f_{REF}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 8847.36\text{MHz}$ ,  $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-497.  $f_{OUT} = 1910\text{MHz}$  时 9GHz VCO 相位噪声与偏移频率和温度间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 8847.36\text{MHz}$ ,  $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-498. 25°C 条件下 9GHz VCO 相位噪声与偏移频率和  $f_{OUT}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 8847.36\text{MHz}$ ,  $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-499. -40°C 条件下 9GHz VCO 相位噪声与偏移频率和  $f_{OUT}$  间的关系




PLL 启用,  $f_{VCO} = 8847.36\text{MHz}$ ,  $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-500. 110°C 条件下 9GHz VCO 相位噪声与偏移频率和  $f_{OUT}$  间的关系



PLL 启用,  $f_{VCO} = 8847.36\text{MHz}$ ,  $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$ , 最小 LPF 带宽, 在 TX 输出端测量

图 7-501.  $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$  时 9GHz VCO 相位噪声与温度和偏移频率间的关系



PLL 启用,  $f_{VCO} = 7864.32\text{MHz}$ ,  $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$ , 在 TX 输出端测量

图 7-502.  $f_{OUT} = 1910\text{MHz}$  时 8GHz VCO 相位噪声与偏移频率和温度间的关系

## 8 器件和文档支持

### 8.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](http://ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [订阅更新](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

### 8.2 支持资源

**TI E2E™ 支持论坛**是工程师的重要参考资料，可直接从专家获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题可获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的《[使用条款](#)》。

### 8.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

### 8.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

### 8.5 术语表

**TI 术语表** 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

## 9 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
AFE7951IABJ	ACTIVE	FCBGA	ABJ	400	90	RoHS & Green	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	AFE79511	<a href="#">Samples</a>
AFE7951IALK	ACTIVE	FCBGA	ALK	400	90	Non-RoHS & Green	Call TI	Level-3-220C-168 HR	-40 to 85	AFE7951 SNPB	<a href="#">Samples</a>

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSOLETE:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.






# ABJ0400A



# PACKAGE OUTLINE

## FCBGA - 2.65 mm max height

BALL GRID ARRAY



4221311/D 03/2023

**NOTES:**


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Dimension is measured at the maximum solder ball diameter, parallel to primary datum C.
4. Primary datum C and seating plane are defined by the spherical crowns of the solder balls.
5. The lids are electrically floating (e.g. not tied to GND).

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

**ABJ0400A**

**FCBGA - 2.65 mm max height**

BALL GRID ARRAY



**LAND PATTERN EXAMPLE**  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE:6X



**SOLDER MASK DETAILS**  
NOT TO SCALE

4221311/D 03/2023

NOTES: (continued)


- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For more information, see Texas Instruments literature number SPRU811 ([www.ti.com/lit/spru811](http://www.ti.com/lit/spru811)).

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

## ABJ0400A

### FCBGA - 2.65 mm max height

BALL GRID ARRAY





SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.15 mm THICK STENCIL  
SCALE:6X

4221311/D 03/2023

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.



NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Dimension is measured at the maximum solder ball diameter, parallel to primary datum C.
4. Primary datum C and seating plane are defined by the spherical crowns of the solder balls.
5. Pb-Free die bump and SnPb solder ball.
6. The lids are electrically floating (e.g. not tied to GND).

# EXAMPLE BOARD LAYOUT


ALK0400A

FCBGA - 2.65 mm max height

BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE:6X



SOLDER MASK DETAILS  
NOT TO SCALE

4225930/C 03/2023

NOTES: (continued)


- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For more information, see Texas Instruments literature number SPRU811 ([www.ti.com/lit/spru811](http://www.ti.com/lit/spru811)).

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

ALK0400A

FCBGA - 2.65 mm max height

BALL GRID ARRAY



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.15 mm THICK STENCIL  
SCALE:6X

4225930/C 03/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

## 重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2023，德州仪器 (TI) 公司