

EVM User's Guide: BQ25750

BQ25750 评估模块



说明

BQ25750EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25750 IC 的完整评估系统。BQ25750 IC 是一款具有直接电源路径控制功能的降压/升压电池充电控制器。BQ25750 具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。


BQ25750EVM 的最大输入和输出电压为 55V，最大充电电流为 10A。

开始使用

1. 在 [ti.com](https://www.ti.com) 上订购 EVM
2. 订购 EV2400 以用于与 EVM 通信
3. 下载 BQ25750 BQZ 文件
4. 在 [ti.com](https://www.ti.com) 上下载 BQ25750 EVM 设计文件

特性

- 宽输入电压工作范围：4.2V 至 55V
- 宽输出电压工作范围：高达 55V，并为以下电池提供 CC/CV 支持：
 - 2 至 13 节锂离子电池
 - 2 至 14 节磷酸铁锂电池
- 具有 NFET 驱动器的同步降压/升压直流/直流充电控制器
 - 可调节开关频率范围：200kHz 至 600kHz
 - 可选择与外部时钟同步
 - 可选栅极驱动器电源输入，可提高效率
- 可通过电阻进行编程并添加了 I2C 的独立模式
- 内置 MPPT，可更大地提高太阳能电池板阵列的功率
- 由电池（反向模式）输出 4V 至 55V 供电
- 高安全集成
 - 可调输入过压和欠压保护
 - 输出过压和过流保护



1 评估模块概述

1.1 引言

BQ25750EVM 可评估使用大于 100W USB 输入和全新 USB-C 电力输送 (PD) 扩展功率范围 (EPR) 以及最多 13 节锂离子电池充电 (旨在实现 CC/CV 充电曲线) 的应用。典型应用包括医疗设备、太阳能备用充电器、储能系统、无人机、无绳电动工具和园艺工具。

该 EVM 不包含 EV2400 或 USB2ANY 接口器件, 也不为数字接口提供任何电气隔离。为了评估 BQ25750EVM, 必须单独订购 EV2400 或 USB2ANY; 在 PC 和 EVM 板之间连接时, 必须考虑电气安全注意事项。通过数字接口将 EVM 连接到 PC 时, 建议使用具有隔离边界的数字隔离器。

BQ25750EVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离, 并且没有隔离边界。如果用户在该板上施加高电压, 则所有端子均被视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。建议使用具有各种保护特性 (例如过压和过流保护) 的隔离式测试设备。

1.2 套件内容

此 EVM 套件包括:

- 1 块 BQ25750 EVM

1.3 器件信息

BQ25750EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25750 IC 的评估系统。BQ25750 IC 是一款具有直接电源路径控制功能的降压/升压电池充电控制器。BQ25750 具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。

该器件提供精确的充电电流和充电电压调节, 可在宽电压范围内实现电池高效充电。该设计还包括自动充电预处理、终止和充电状态指示。该器件集成了降压/升压转换器的环路补偿功能, 可提供易于使用的高密度设计。在反向模式下, 该器件从电池获取电力并调节 SYS 端子电压。

除了 I2C 主机控制的充电模式之外, 该器件还通过电阻器可编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标分别通过 ILIM_HIZ、ICRG 和 FB 引脚进行设置。

1.4 德州仪器 (TI) 高压评估用户安全指南



务必遵循 TI 的设置和应用说明，包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施，这样有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需了解更多信息，请联系 TI 的产品信息中心，网址为 <http://ti.com/customer support>。

保存所有警告和说明以供将来参考。

警告

务必遵循警告和说明，否则可能引发电击和灼伤危险，进而造成财产损失或人员伤亡。

TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境，仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果不满足资格要求，则需要立即停止进一步使用 HV EVM。

1. 工作区安全：

- 保持工作区整洁有序。
- 每次电路通电时，都必须由具有资质的观察员在场监督。
- TI HV EVM 及接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识；指示可能存在高压操作，以避免意外接触。
- 开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置如果超过 50Vrms/75VDC，则必须置于紧急断电 EPO 保护电源板内。
- 使用稳定且不导电的工作台。
- 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。

2. 电气安全：

- 作为一项预防措施，假定整个 EVM 可能存在用户可完全接触到的高电压是一种好的工程做法。
- 执行任何电气测量或其他诊断测量之前，需切断 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载的电源。再次确认 TI HV EVM 已安全断电。
- 确认 EVM 断电后，根据所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求执行进一步操作，同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
- EVM 准备就绪后，根据需要将 EVM 通电。

警告

EVM 通电后，请勿触摸 EVM 或电路，因为电路和 EVM 可能存在高压，会造成电击危险。

3. 人身安全

- 穿戴个人防护装备（例如乳胶手套或具有侧护板的安全眼镜）或将 EVM 放置于带有联锁装置的透明塑料箱，避免意外接触。

安全使用限制条件：

勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。

1.4.1 一般安全信息

为确保使用 BQ25750 EVM 或在其附近工作的任何人的安全，请注意以下警告和注意事项。请遵循所有安全防护措施。



警告和注意事项

BQ25750EVM 电路模块在运行期间可能会因散热而变烫。切勿接触电路板。请遵守适用于相关实验室的所有安全规程。

小心

表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸！



警告

BQ25750EVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离，并且没有隔离边界。如果用户在该板上施加高压，则所有端子均被视为具有高压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。建议使用具有各种保护特性（例如过压和过流保护）的隔离式测试设备。



警告

此评估模块 (EVM) 上存在可能导致人身伤害的高电压。在使用此 EVM 时，请遵循所有安全程序。切勿让已通电的 EVM 无人看管。



警告

断电后，板载电容器上可能存在高压。在 EVM 断电后，请正确检查所有板载储能器并使其放电。



注意

请勿在无人照看的情况下使该 EVM 通电。

小心

EVM 上的通信接口未进行隔离。TI 建议使用数字隔离器。在测试期间遵守所有高压安全预防措施。

小心

必须在端子块上实施用于实现额定电流的连接方式。没有为测试点设置板流额定值。

小心

电路模块可能会因过热而损坏。为避免损坏，请在评估期间监控温度并根据需要使系统环境冷却。操作时切勿使电流和电压超出 [节 2.3](#) 中的限值。

小心

施加外部电压可能会损坏测试设备。请检查您的设备要求并根据需要使用阻断二极管或其他隔离技术，以防止设备损坏。

小心

电路模块的板底上有信号迹线、元件和元件引线。这可能会导致电压、高温表面或尖锐的边缘暴露在这些区域外面。操作过程中请勿触摸电路板的底部。

小心

BQ25750 的默认设置并非针对所有应用而设计。在器件上电之前，请根据测试设置进行正确的 EVM 设置。适当设置所有保护措施并限制电流，以确保安全运行。

小心

电路板未安装保险丝，依靠外部电压源电流限制来验证电路保护。

2 硬件

2.1 电路板参数

表 2-1. BQ25750EVM 的默认电路板设置

	说明	值	单位
ACUV	输入欠压	4.2	V
ACOV	输入过压保护	55	V
IIN	EVM 的输入电流	8	A
IOUT	EVM 的输出电流	10	A
FSW_SYNC	功率级的开关频率	250	kHz

表 2-2. PCB 和机械参数

	值	单位
电路板尺寸 (X 维度或长度)	112	mm
电路板尺寸 (Y 维度或宽度)	84	mm
IC + 功率级最大高度	5	mm
铜层总数	6	层
每层覆铜重量	2	oz
电路板总厚度	62	mil

2.2 IO 和跳线说明

表 2-3. 连接器和端口说明

插孔	说明
J1-VIN	输入：正极端子
J1-PGND	输入：负极端子 (接地端子)
J2-VSYS	充电器系统输出电压，通常连接到系统负载
J2-PGND	接地
J3-VOUT	连接到电池组输出
J3-PGND	接地
J4-EXT_I2C	USB2ANY 的通信端口
J5-I2C	EV2400 的通信端口
J6-EXT_DRV	外部栅极驱动器接口
J7 电源连接器	VAC 和 BAT 接口
J8 通信端口	EXT_DRV、/INT、I2C、/PG 和 3.3V 接口

表 2-4. 跳线说明

跳线	说明	出厂默认设置
JP1	使用 JP1 可连接默认反馈电阻，并将充电器设置为默认 7 节电池。	已安装
JP2	使用 JP2 可连接新的反馈电阻以设置不同的电池节数。	未安装
JP3	使用 JP3 可连接外部 IOUT 电阻。JP3 可短接到 PGND 以关闭硬件输出电流限制。	未安装
JP4	对 JP4 进行分流可使用默认 IOUT 电阻。通过闭合 JP4，默认 IOUT 电流将设置为 10A。	已安装
JP5	对 JP5 进行分流可偏置 TS。	已安装
JP6	已对 JP5 进行分流（为分压器连接了 REGN）。对 JP6 进行分流可将 TS 状态设置为正常。	已安装
JP7	已对 JP5 进行分流（为分压器连接了 REGN）。使用 JP7 可连接外部电阻以更改 TS 状态。	未安装
JP8	使用 JP8 可连接外部 FSW_SYNC 电阻。	未安装
JP9	对 JP9 进行分流可使用默认 FSW_SYNC 电阻。通过闭合 JP9，默认开关频率将设置为 250kHz。	已安装
JP10	对 JP10 进行分流可使用默认 IIN 电阻。通过闭合 JP10，最大输入电流将设置为 8A。	已安装
JP11	使用 JP11 可连接外部 IIN 电阻。JP11 可短接到 PGND 以关闭硬件输入电流限制。	未安装
JP12	使用 JP12 可选择栅极驱动源。将引脚 1 分流到引脚 2 可使用 IC 内部 LDO REGN 输出。将引脚 2 分流到引脚 3 可使用外部栅极驱动电源。最大外部栅极驱动电源电压最高可达 11V。	已对引脚 1 和引脚 2 进行分流
JP13	对 JP13 进行分流可在正向模式下启用控制器。断开 JP13 可禁用控制器。/CE 引脚也可用作通用指示器。	已安装
JP14	对 JP14 进行分流可将 /INT 连接到上拉电源轨。	已安装
JP15	对 JP15 进行分流可将 STAT1 连接到上拉电源轨。STAT1 引脚也可用作通用指示器。	已安装
JP16	对 JP16 进行分流可产生板载 3.3V 上拉电源轨。	已安装

2.3 建议运行条件

表 2-5. BQ25750EVM 的建议运行条件

	说明	最小值	典型值	最大值	单位
VIN (J1)	EVM 的输入电压	4.2		55 ⁽¹⁾	V
VOOUT (J3)	EVM 的输出电压	3.3		55 ⁽¹⁾	V
IIN (J1)	EVM 的输入电流			10 ^{(3) (4)}	A
IOUT (J3)	EVM 的输出电流			10 ⁽³⁾	A
稳压器输出功率	EVM 的输出功率			400 ⁽³⁾	W
EXT_DRV (J6)	施加到稳压器 DRV_SUP 引脚的电压	4		11	V
EVM 工作环境温度 (TA)			25 ⁽²⁾		°C


- 由于与开关模式电源相关的高 di/dt 和 dv/dt 电流量，EVM 上的节点可能具有高于输入电压（降压模式）或输出电压（升压模式）电平的高尖峰。开关节点电压具有高达输入或输出 + 电感尖峰电平的摆幅。高侧栅极驱动器具有高达开关节点电压 + 11V（取决于 DRV_SUP 电源电压）+ 栅极驱动电感尖峰电平的摆幅。请始终遵守安全预防措施。
- 当温度严重偏离 25°C 室温的情况下，EVM 上的连接器、凸点和跳线不太适用于评估。请参阅物料清单 (BOM) 了解电路板元件的额定温度。
- TI 建议在功率级输出电流大于 5A 或总输出功率大于 100W 时进行温度监测（例如，使用热像仪）。
- 默认 EVM 输入电流限制通过 IIN 引脚设置为 8A。若要关闭电流限制特性，可以将 EN_IIN_PIN 位设置为“0”、更改 IIN 引脚电阻或通过 JP11 将 IIN 引脚短接至 PGND。

2.4 设备

TI 建议采用两种方法来测试 EVM。测试 EVM 的第一种方法是使用四象限电源，这也是首选的方法。第二种方法是在恒压模式下使用电子负载。节 2.4.3 将介绍使用恒压负载进行测试。使用四象限电源进行测试时，建议使用下列设备。

- 电源：**
需要一个能够提供 40V 电压、8A 电流的电源。虽然此器件能够处理更大的电压和电流，但在此过程中不需要更高的功率级别。
- 负载 1：**
一个 Kepco 负载：BOP36-6M，直流 0 至 $\pm 36V$ ，0 至 $\pm 6A$ （或更高），或等效设备。在无真实电池的情况下进行测试时，请在输入端连接 2000 μF 的电容。
- 仪表：**
六个 Fluke 75 万用表（性能相当或更高）或：三个性能相当的电压表和三个性能相当的电流表。
- 计算机：**
至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。
- EV2400 通信套件**
- 软件：**
下载并正确安装 [bqStudio](#)。


2.4.1 设备设置




根据以下指南来设置设备：

- 将电源 1 设置为 23V 直流、8A 电流限制，然后关闭电源。
- 将电源 1 的输出与一个电流表串联在一起，然后连接到 J1 (VIN 和 PGND)。
- 在 J1 (VIN) 和 J1 (PGND) 之间连接一个电压表。
- 将负载 1 与一个电流表串联在一起，然后连接到 J3 (VBAT 和 PGND)。
- 在 J5 (VBAT 和 PGND) 上连接一个电压表。
- 将 KEPCO 负载输出设置为 23V。将 KEPCO 限制为 6A。使用负载 2 从 VOUT 输出为 EVM 供电。
- 将 J5 连接到 EV2400。将 J5 连接到 EV2400 上的 I²C 端口 2。
- 按照“IO 和跳线说明”中所述安装跳线。


9. 开启计算机和负载 2。打开 bqStudio 软件。
 - a. 选择 **Charger** 并点击 **Next** 按钮。



- b. 在 **Select a Target** 页面中选择 **Charger_1_00_BQ25750.bqz**。
- c. 选择目标器件后，点击 **Field View**，然后点击 **Read Register** 按钮。



10. 将 WATCHDOG 和 EN_CHG 设置为禁用。



11. 在 **16 Bit Registers** 字段中将 ICHG_REG 设置为 4000mA 并将 IPRECHG 设置为 1000mA。
12. 开启电源 1，测量：

$$V(J1(VAC)) = 23V \pm 0.5V$$

$$I(J1(IAC)) = 4.1A \pm 0.5A$$

$$V(J3(VBAT)) = 23V \pm 0.5V$$

$$I(J3(IBAT)) = 3.9A \pm 0.5A$$

13. 将电源 1 设置为 40V，测量：

$$V(J1(VAC)) = 40V \pm 0.5V$$

$$I(J1(IAC)) = 2.4A \pm 0.5A$$

$$V(J3(VBAT)) = 23V \pm 0.5V$$

$$I(J3(IBAT)) = 3.9A \pm 0.5A$$

14. 将电源 1 设置为 19V，测量：

$$V(J1(VAC)) = 19V \pm 0.5V$$

$$I(J1(IAC)) = 5.0A \pm 0.5A$$

$$V(J3(VBAT)) = 23V \pm 0.5V$$

$$I(J3(IBAT)) = 3.9A \pm 0.5A$$

按照以下指南测试 BQ25750 EVM 电源路径：


1. 断开电源与 J1 (VIN 和 PGND) 的连接，并断开负载 1 与 J3 (VOUT 和 PGND) 的连接。
2. 将电源 1 的输出连接至 J3 (VOUT 和 PGND)。
3. 将电源 1 设置为 20V 直流、8A 电流限制，然后关闭电源。
4. 在 J2 (VSYS) 和 J2 (PGND) 之间连接一个电压表。
5. 打开电源 1，测量 $V(J2(VSYS)) = 20V \pm 0.5V$ 。

2.4.2 设备 — 使用 CV 负载

使用恒压电子负载进行测试时，建议使用下列设备。


1. **电源：**
需要一个能够提供 40V 电压、8A 电流的电源。虽然此器件能够处理更大的电压和电流，但在此过程中不需要更高的功率级别。
2. **负载 1：**
Kikusui PLZ164WA 0V-150V、0A-33A，在无实际电池的情况下进行测试时，请在输入端连接 2000 μ F 的电容。
3. **仪表：**
六个 Fluke 75 万用表（性能相当或更高），或三个性能相当的电压表和三个性能相当的电流表。
4. **计算机：**
至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。
5. **EV2400 通信套件**
6. **软件：**
下载并正确安装 [bqStudio](#)。

2.4.3 设备设置 — 使用 CV 负载




根据以下指南来设置设备：


1. 将电源 1 设置为 40VDC、6A 电流限制，然后关闭电源。
2. 将电源 1 的输出与一个电流表串联在一起，然后连接到 J1 (VIN 和 PGND) 。
3. 在 J1 (VIN) 和 J1 (PGND) 之间连接一个电压表。
4. 将负载 1 与一个电流表串联在一起，然后连接到 J3 (VBAT 和 PGND) 。
5. 在 J5 (VBAT 和 PGND) 上连接一个电压表。
6. 将电子负载输入设置为 23.5V。
7. 将 J5 连接到 EV2400，并将 J5 连接到 EV2400 上的 I²C 端口 2。
8. 按照“IO 和跳线说明”中所述安装跳线。
9. 拔下跳线 13。
10. 打开计算机和电源 1。打开 bqStudio 软件。
 - a. 选择 **Charger** 并点击 **Next** 按钮。



- b. 在 **Select a Target** 页面中选择 **Charger_1_00_BQ25750.bqz**。
- c. 选择目标器件后，点击 **Field View**，然后点击 **Read Register** 按钮。



11. 将 WATCHDOG 和 EN_CHG 设置为禁用。



12. 在 16 Bit Registers 字段中将 ICHG_REG 设置为 4000mA 并将 IPRECHG 设置为 1000mA。

13. 将 EN_CHG 设置为启用并插入跳线 13。

14. 将电源 1 设置为 40V，测量：

$$V(J1(VAC)) = 40V \pm 0.5V$$

$$I(J1(IAC)) = 1.2A \pm 0.5A$$

$$V(J3(VBAT)) = 23.5V \pm 0.5V$$

$$I(J3(IBAT)) = 2A \pm 0.5A$$

15. 将电源 1 设置为 23V，测量：

$$V(J1(VAC)) = 23V \pm 0.5V$$

$$I(J1(IAC)) = 2.1A \pm 0.5A$$

$$V(J3(VBAT)) = 23.5V \pm 0.5V$$

$$I(J3(IBAT)) = 2A \pm 0.5A$$

16. 将电源 1 设置为 10V，测量：

$$V(J1(VAC)) = 10V \pm 0.5V$$

$$I(J1(IAC)) = 5A \pm 0.5A$$

$$V(J3(VBAT)) = 23.5V \pm 0.5V$$

$$I(J3(IBAT)) = 2A \pm 0.5A$$


按照以下指南测试 BQ25750 EVM 电源路径：


1. 断开电源与 J1 (VIN 和 PGND) 的连接，并断开负载 1 与 J3 (VOUT 和 PGND) 的连接。
2. 将电源 1 的输出连接至 J3 (VOUT 和 PGND) 。
3. 将电源 1 设置为 20V 直流、8A 电流限制，然后关闭电源。
4. 在 J2 (VSYS) 和 J2 (PGND) 之间连接一个电压表。
5. 打开电源 1，测量 $V(J2(VSYS)) = 20V \pm 0.5V$ 。

3 硬件设计文件

本节包括 BQ25750EVM 的硬件设计文件。本节还包含原理图、电路板布局布线和物料清单 (BOM)。

3.1 原理图







SH-JP1



SH-JP2



SH-JP3



SH-JP4



SH-JP5



SH-JP6



SH-JP7



SH-JP8



SH-JP9



SH-JP10



SH-JP11



H1
SJ-5303 (CLEAR)



H2
SJ-5303 (CLEAR)



H3
SJ-5303 (CLEAR)



H4
SJ-5303 (CLEAR)



LOGO1
DANGER HIGH VOLTAGE



LOGO2
CAUTION HOT SURFACE

LOGO3
PCB
LOGO
CAUTION. READ USER GUIDE BEFORE USE



FID1
Fiducial



FID2
Fiducial



FID3
Fiducial



FID4
Fiducial




FID5
Fiducial



FID6
Fiducial

LOGO4
PCB
LOGO
Texas Instruments



LOGO5
CE Mark

LOGO6
PCB
LOGO
FCC disclaimer

LOGO7
PCB
LOGO
WEEE logo

PCB Number: BMS042
PCB Rev: A

LBL1

PCB Label

THT-14-423-10

ZZ1

Assembly Note

These assemblies are ESD sensitive, ESD precautions shall be observed.

ZZ2

Assembly Note

These assemblies must be clean and free from flux and all contaminants. Use of no clean flux is not acceptable.

ZZ3

Assembly Note

These assemblies must comply with workmanship standards IPC-A-610 Class 2, unless otherwise specified.

ZZ4

Assembly Note

Install label in silkscreened box after final wash. Text shall be 8 pt font. Text shall be per the Label Table in the PDF schematic.

ZZ5

Assembly Note

For BQ25750 variant, Install JP1, JP4, JP5, JP6, JP9, JP10, pin 1-2 of JP12, JP13, JP14, JP15, and JP16

ZZ6

Assembly Note

For BQ25758 variant, Install JP4, JP5, JP6, JP9, JP10, pin 1-2 of JP12, JP13, JP14, JP15, and JP16

ZZ7

Assembly Note

For BQ25756 variant, Install JP1, JP4, JP5, JP6, JP9, JP10, pin 1-2 of JP12, JP13, JP14, JP15, and JP16

Label Table	
Variant	LBL1 Label Text
BQ25750	BQ25750EVM
BQ25751	
BQ25756	BQ25756EVM
BQ25820	
BQ25758	BQ25758EVM

1. DNP 表示 不填充。

3.2 PCB 布局




图 3-2. 顶层和覆盖层




图 3-3. 第 2 层 — GND




图 3-4. 信号层 1




图 3-5. 信号层 2




图 3-6. 第 5 层 — GND




图 3-7. 底层

3.3 物料清单

表 3-1. 物料清单

项目编号	位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
1	C2、C5、C8、C28、C40	5	4.7μF	GCJ32DC72A475KE01L	MuRata	4.7μF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1210 (公制 3225)	1210
2	C4、C29、C42、C53、C56、C150	6	10μF	C3225X7R2A106K250AC	TDK	10μF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 1210 (公制 3225)	1210
3	C7、C38、C39、C44、C57、C70	6	56μF	80SXV56M	Panasonic	56μF 80V 铝聚合物电容器, 径向, Can - SMD, 28mΩ, 125°C 时为 1000 小时	SMT_CAP_10MM3_10MM3
4	C10、C11、C17、C19、C21、C23、C24、C63、C80、C200	10	0.1uF	HMK107B7104KAHT	Taiyo Yuden	电容, 陶瓷, 0.1μF, 100V, +/- 10%, X7R, AEC-Q200 1 级, 0603	603
5	C12、C18	2	0.1μF	06033C104KAT2A	AVX	电容, 陶瓷, 0.1uF, 25V, +/-10%, X7R, 0603	603
6	C13	1		CGA6N3X7R2A225K230AE	TDK Corporation	电容, 陶瓷, 2.2μF, 100V, X7R, 10%, SMD, 1210, FlexiTerm, 125°C, 塑料, T/R	1210
7	C16、C77、C78、C81、C82	5	1uF	08051C105K4Z2A	AVX	电容, 陶瓷, 1μF, 100V, +/-10%, X7R, AEC-Q200 1 级, 0805	805
8	C22, C26	2	4.7μF	CGA4J1X7R1E475K125AE	TDK Corporation	电容, 陶瓷, 4.7 μ F, 25V, X7R, 10%, 焊盘, SMD, 0805, +125°C, 汽车, T/R	805
9	C31、C151	2	1000pF	CGA3E2X7R2A102K080AA	TDK	多层陶瓷电容器, MLCC - SMD/SMT, CGA, 0603, 100V, 1000pF, X7R, 10%, AEC-Q200	603
10	C33	1	1μF	12101C105KAT2A	AVX	通用陶瓷电容器, 1210, 1μF, 10%, X7R, 15%, 100V	1210
11	C34、C35	2	0.47μF	C0603C474K4RACTU	Kemet	电容, 陶瓷, 0.47 μ F, 16V, +/-10%, X7R, 0603	603
12	C43、C152	2	100pF	CGA3E2C0G2A101J080AA	TDK	多层陶瓷电容器, MLCC - SMD/SMT, CGA, 0603, 100V, 100pF, C0G, 5%, AEC-Q200	603
13	C48	1	1uF	C0805C105K3RACTU	Kemet	电容, 陶瓷, 1uF, 25V, +/-10%, X7R, 0805	805
14	C50	1	220pF	C0603C221K5RACTU	Kemet	电容, 陶瓷, 220pF, 50V, +/-10%, X7R, 0603	603
15	C201、C202	2	0.1μF	C0603C104K8RACTU	Kemet	电容, 陶瓷, 0.1 μ F, 10V, +/-10%, X7R, 0603	603

表 3-1. 物料清单 (续)

项目编号	位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
16	D1	1		SZBZX84C15LT3G	On Semiconductor (安森美半导体)	齐纳二极管, 单个, 15V 5% 30 Ω 300mW, 汽车, 3 引脚, SOT-23 T/R	SOT23
17	D2、D3	2		V1FM10-M3/H	Vishay	二极管, 肖特基, 1A, 表面贴装, DO-219AB (SMF)	DO-219AB
18	D4、D5、D6	3	绿色	150060VS75000	Würth Elektronik	LED, 绿色, SMD	LED_0603
19	D9, D10	2		VS-1EMH01HM3/5AT	Vishay	二极管, 标准, 100V, 1A, 表面贴装, DO-214AC (SMA)	DO-214AC
20	FID1, FID2, FID3, FID4, FID5, FID6	6		不适用	不适用	基准标记。没有需要购买或安装的元件。	不适用
21	H1、H2、H3、H4	4		SJ-5303 (CLEAR)	3M	Bumpon, Hemisphere, 0.44 X 0.20, Clear	透明 Bumpon
22	J1, J2, J3	3		TB005-762-02BE	CUI 器件		TERM_CONN
23	J4	1		N2510-6002-RB	3M	接头 (有罩), 100mil, 5x2, 高温, 镀金, TH	5x2 有罩接头
24	J5	1		22053041	Molex	接头 (摩擦锁), 100mil, 4x1, R/A, TH	4x1 R/A 接头
25	J6	1		393570002	Molex	端子块, 3.5mm, 2x1, 锡, TH	端子块, 3.5mm, 2x1, TH
26	J7	1		1.09159E+14	KYOCERA AVX	连接器, 板对板, HDR, 5 位, 3mm, 焊接, RA, SMD, T/R	CONN_SSL_PLUG5
27	J8	1		TSW-104-07-G-D	Samtec	接头, 100mil, 4x2, 金, TH	4x2 接头
28	JP1、JP2、JP3、JP4、JP5、JP6、JP7、JP8、JP9、JP10、JP11、JP13、JP14、JP15、JP16	15		PEC02SAAN	Sullins Connector Solutions	接头, 100mil, 2x1, 锡, TH	接头, 2 引脚, 100mil, 锡
29	JP12	1		PEC03SAAN	Sullins Connector Solutions	接头, 100mil 3x1, 锡, TH	接头, 3 引脚, 100mil, 锡
30	L1	1	10 μ H	IHLP6767GZER100M01	Vishay	商用电感器, 高饱和系列, 10 μ H, 16.5A, 12m Ω 20%	SMT_INDUCTOR_17MM15_17M M15
31	LBL1	1		THT-14-423-10	Brady	热转印可打印标签, 0.650" (宽) x 0.200" (高) - 10,000/卷	PCB 标签 0.650 x 0.200 英寸
32	PCB1	1		BMS042	不限	印刷电路板	
33	Q1、Q2、Q3、Q4	4		AON6226	Alpha & Omega Semiconductor (AOS 公司)	N 沟道 100V 48A (Tc) 108W (Tc) 表面贴装 8-DFN-EP (5x6)	DFN8

表 3-1. 物料清单 (续)

项目编号	位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
34	Q5、Q6、Q7、Q8	4		AONS66917	Alpha & Omega Semiconductor (AOS 公司)	100V N 沟道 MOSFET、DFN5x6-8L、RoHS	DFN8
35	R2	1	2m	WSLF25122L000FEA	Vishay	2m Ω , \pm 1% , 6W , 片上电阻 2512 (公制 6432) , 汽车 AEC-Q200 , 电流检测 , 可承受脉冲 , 防潮金属元件	2512
36	R3、R8、R9、R12、R13、R17、R20、R23、R68、R69、R100、R160	12	0	CRCW06030000Z0EA	Vishay	厚膜电阻 , SMD , 1/10W , 0 Ω , 跳线	603
37	R5、R6、R22、R25	4	10	CRCW060310R0FKEB	Vishay	电阻厚膜 , 10 Ω , 1% , 0.1W , 100ppm/ $^{\circ}$ C , 0603	603
38	R10	1	10	CRCW120610R0FKEAHP	Vishay Dale	电阻厚膜 , 10 Ω , 1% , 0.75W , 100ppm/ $^{\circ}$ C , 1206	1206
39	R21	1	1.00Meg	CRCW08051M00FKEAC	Vishay / Dale	厚膜电阻 , SMD , 1/8W , 1M Ω , 1% , 商用	805
40	R24	1	5m	FCSL110R005FER	Ohmite	5m Ω , \pm 1% , 5W , 片式电阻 , 宽 4320 (公制 11050) , 2043 , 电流检测 , 防潮金属箔	WIDE_4320
41	R27	1	133k Ω	ERJ-6ENF1333V	Panasonic	电阻 , 133k Ω , 1% , 0.125W , AEC-Q200 0 级 , 0805	805
42	R28	1	249k Ω	ERJ-PB6B2493V	Panasonic	厚膜电阻 , SMD , 0805 , 防浪涌电阻 , 0.1% , 249K Ω	805
43	R30	1	25.5k Ω	ERJ-6ENF2552V	Panasonic	电阻 , 25.5k Ω , 1% , 0.125W , AEC-Q200 0 级 , 0805	805
44	R32	1	3.00k	ERJ-6ENF3001V	Panasonic	电阻器 , 3.00k , 1% , 0.125W , AEC-Q200 0 级 , 0805	805
45	R34	1	5.23k Ω	RC0603FR-075K23L	Yageo	电阻 , 5.23k Ω , 1% , 0.1W , 0603	603
46	R36	1	133k Ω	CRCW0603133KFKEA	Vishay-Dale	电阻 , 133k Ω , 1% , 0.1W , AEC-Q200 0 级 , 0603	603
47	R41、R53、R54、R55、R56	5	10.0k Ω	RC0603FR-0710KL	Yageo	电阻 , 10.0k Ω , 1% , 0.1W , 0603	603
48	R45、R120	2	0	CRCW08050000Z0EA	Vishay	厚膜电阻 , SMD , 1/8W , 0 Ω , 跳线	805
49	R46	1	20	CRCW121020R0FKEAHP	Vishay Dale	厚膜电阻 , SMD , 3/4W , 20 Ω , 1% , 大功率 , AEC-Q200	1210
50	R48	1	499k Ω	RC0603FR-07499KL	Yageo	电阻 , 499k Ω , 1% , 0.1W , 0603	603

表 3-1. 物料清单 (续)

项目编号	位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
51	R49	1	316k Ω	CR0603-FX-3163ELF	Bourns	厚膜片式电阻, 0603, 316k Ω , 0.1W, 1%, 100ppm/ $^{\circ}$ C	603
52	R50、R51、R52	3	2.21k Ω	RC0603FR-072K21L	Yageo	电阻, 2.21k Ω , 1%, 0.1W, 0603	603
53	R64	1	13.7k Ω	RG2012P-1372-B-T5	Susumu Co Ltd	电阻, 13.7k Ω , 0.1%, 0.125W, 0805	805
54	R65	1	30.1k Ω	RC0603FR-0730K1L	Yageo	电阻, 30.1k Ω , 1%, 0.1W, 0603	603
55	R66	1	2.49k Ω	RC0603FR-072K49L	Yageo	电阻, 2.49k Ω , 1%, 0.1W, 0603	603
56	R67	1	4.99k Ω	CRCW06034K99FKEAC	Vishay-Dale	电阻, 4.99k Ω , 1%, 0.1W, 0603	603
57	R200、R201	2	1.8k Ω	RC0603JR-071K8L	Yageo	电阻, 1.8k Ω , 5%, 0.1W, 0603	603
58	SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4、SH-JP5、SH-JP6、SH-JP7、SH-JP8、SH-JP9、SH-JP10、SH-JP11	11	1x2	SNT-100-BK-G	Samtec	分流器, 100mil, 镀金, 黑色	分流器
59	TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20、TP21、TP22、TP23、TP24、TP25、TP26、TP27、TP28、TP29、TP30、TP31、TP32、TP33、TP34、TP41、TP42、TP43、TP44、TP45、TP46	40		5002	Keystone	测试点, 微型, 白色, TH	白色微型测试点
60	TP35、TP36、TP37、TP38、TP39、TP40、TP47	7		5016	Keystone	测试点, 紧凑型, SMT	Testpoint_Keystone_Compact

表 3-1. 物料清单 (续)

项目编号	位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
61	U1	1		BQ25750RRVT	德州仪器 (TI)	独立/I2C 控制、70V、20A 降压/升压多化合物 电池充电控制器	VQFN36
62	U2	1		LT3010EMS8E-PBF	Analog Devices	线性稳压器 IC，可调节正电压，1 个输出， 50mA，8-MSOP-EP	MSOP8

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司